



NAVODILA ZA UPORABO
Polikristalni solarni panel
Phaesun Sun Plus 10

Kataloška št.: **134 86 53**

KAZALO

| | |
|-------------------------------|----------|
| OPIS NAPRAVE..... | 3 |
| TEHNIČNI PODATKI | 3 |
| GARANCIJSKI LIST | 4 |

OPIS NAPRAVE

Solarni paneli Sun Plus so izdelani za industrijsko in profesionalno uporabo. Izdelani so iz na praske odpornega eloksiranega aluminija z dvojnim stenskim okvirjem. Priključna doza je sposojena od modulov večjih velikosti in podpira namestitev na prostem, ki je odporna na zunanje vplive in uporabniku prijazna. Polikristalne celice so stisnjene med 3,2 mm kaljeni solarni stekleni plošči z nizko vsebnostjo železa in dvoslojno visoko odporno folijo.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|--|
| Sistemska napetost (VDC): | 12V |
| Največja moč (Pm): | 10W |
| Napetost pri največji moči (Vmp): | 17V |
| Tok pri največji moči (Imp): | 0,59A |
| Napetost praznega teka (Voc): | 22V |
| Kratkostični tok (Isc): | 0,66A |
| Največja toleranca: | +5%/-0% |
| Nazivna temperatura delovanja NOCT: | 45,7°C +/-2°C |
| Največja sistemska napetost: | 70V |
| Temperaturno območje delovanja modula (°C): | -40°C do +85°C |
| Vrsta in število celic: | 36 poli celic |
| Sprednja stran panela: | 3,2 mm kaljeno solarno steklo z nizko vsebnostjo železa |
| Okvir: | (srebrn) dvojni stenski profil iz eloksiranega aluminija odporen na praske IEC/UL odobritev IP65 |
| Priključna doza: | 355 x 255 x 34 mm |
| Dimenziije (X x Y x Z): | 215 mm |
| Višina odprtine za namestitev (X): | 200 mm |
| Teža: | 1,4 kg |
| Temperaturni koeficient: Moč: | -0,43% |
| Temperaturni koeficient: Voc: | -0,33% |
| Temperaturni koeficient: Isc: | 0,05% |
| Certifikati: | IEC 61215, IEC 61730, IEC 60068-2-68, IEC 61701 |



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Polikristalni solarni panel Phaesun Sun Plus 10**

Kat. št.: **134 86 53**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.