

## NAVODILA ZA UPORABO

### Dynavox USB 2.0 gramofonski predojačevalnik UPR-2.0

#### Značilnosti

- Snemanje iz gramofonskih plošč (sistemi MM) in zvočnih naprav z linijskim izhodom (trak/CD/DVD)
- Zvočna kartica/ gonilnik ni potreben
- Robustno kovinsko ohišje za zaščito pred motnjami
- Uporablja se lahko tudi kot predojačevalnik za povezavo z ojačevalnikom
- Izhod za slušalke

#### Tehnični podatki

- Frekvenčno območje: 10 Hz-20 kHz, +/-5 dB
- THD: 0,01 % pri 1 kHz
- Razmerje med signalom in šumom > 89 dB
- Vhodi/izhodi: Phono/linijski vhod, linijski izhod, USB, slušalke
- 16-bitni, 44,1 kHz ali 48 kHz pretvornik AD/DA
- USB 2.0 za Windows in MAC OS9.1 ali novejši
- Napajanje prek USB ali omrežnega napajalnika (opcijsko, 9 V AC/300 mA)
- Visokokakovostno vezje v skladu s standardom RIAA (RIAA=Recording Industry Association of America)

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Da bi v njem lahko dolgo uživali, natančno preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte spodnja navodila in nasvete.

#### Opombe

Ta navodila za uporabo so namenjena seznanitvi s funkcijami enote. Ta navodila vedno hranite na varnem mestu, tako da lahko do njih kadar koli dostopate. Napravo uporabljajte samo za funkcije, opisane v tem priročniku. Vsaka drugačna uporaba lahko povzroči poškodbe izdelka ali njegove okolice. Preoblikovanje ali spreminjanje izdelka bo poslabšalo varnost izdelka. Pozor: nevarnost poškodb! Izdelka nikoli ne odpirajte sami. Nikoli ne izvajajte popravil sami! Z izdelkom ravnajte previdno. Poškodujejo ga lahko udarci, udarci ali padec že z majhne višine. Izdelek hranite stran od vlage in hude vročine.

#### Pomembne opombe o odstranjevanju

Električni aparati ne spadajo med gospodinjske odpadke. Za pravilno odlaganje se obrnite na javne zbiralnike v vaši občini.

#### POZOR

V primeru poškodb zaradi nepravilnega delovanja lahko garancijski zahtevki do proizvajalca poteče. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti. Tehnične spremembe in napake so izključene!

#### Uvod

Dynavox USB 2.0 gramofonski predojačevalnik UPR-2.0 je visokokakovostni gramofonski ali linijski predojačevalnik/izenačevalnik s številnimi vrhunskimi funkcijami, kot je možnost upravljanja gramofona prek USB na računalniku in prek linijskega izhoda na ojačevalniku ali možnost poslušanja zvoka gramofona prek izhoda za slušalke brez računalnika in/ali ojačevalnika. Gramofonski predojačevalnik Dynavox USB 2.0 UPR-2.0 se lahko napaja prek povezave USB ali prek napajalnika (9 V DC/300 mA), ki je na voljo po želji. Deluje z notranjimi gonilniki operacijskih sistemov Windows in Apple.

## **Namestitev**

1. Gramofon (sistem MM), predvajalnik kaset ali CD-jev priključite na priključek RCA ~~napred~~ UPR-2.0. Če ima gramofon priključek za ozemljitev, ga priključite na priključek za ozemljitev naprave UPR-2.0, da preprečite šum in druge šume. Glede na priključeno napravo z vhodnim stikalom na sprednji strani ohišja izberite "Phono" (za gramofone) ali "Line" (za linijske naprave, kot sta trak ali CD).
2. S kablom USB povežite UPR-2.0 z računalnikom.
3. Napajanje poteka prek vmesnika USB (neposredno v računalniku ali aktivnem vozlišču USB) ali prek zunanje napajalnika.
4. Računalnik PC ali McIntosh prepozna priključeno napravo in namesti potrebne notranje gonilnike ter ob vklopu UPR-2.0 uporablja gonilnik "Zvočna naprava USB", takoj ko je UPR-2.0 spet izklopljen, pa uporablja običajni zvočni gonilnik nameščene zvočne kartice. Morda bo treba UPR-2.0 ročno nastaviti kot privzeto zvočno napravo v računalniku. Morda bo treba konfigurirati tudi programsko aplikacijo. UPR-2.0 mora biti priključen na računalnik in vklopljen. Izvedite naslednje nastavitve:

WINDOWS 98: Nastavitve/Ovladna plošča/Zvoki in zvočne naprave

->"Zvočna naprava USB" (ali "Zvočna naprava USB").

WINDOWS XP: Nastavitve/Ovladna plošča/Zvoki in zvočne naprave/Audio

-> "Zvočna naprava USB" (ali "Zvočna naprava USB").

Ali Programi/Pripomočki/Zabavni mediji/Glasnost/Options/Properties Izberite za Mixer: "USB Audio CODEC".

WINDOWS 10:Nastavitve/Naprave/Dodajanje povezanih naprav/Naprava

-> Zvočna naprava USB

MAC OS 9.1+: Nadzorne plošče/zvok

-> "USB Audio CODEC" za vhodno in izhodno

napravo MAC OS 10+: Nastavitve/Zvok

-> "USB Audio CODEC" za vhodno in izhodno napravo

## **Priključki/prikazovalniki in krmilniki**

### **PREAMP/LINE IN**

V vhodne vtičnice cinch priključite linijske naprave, kot sta CD ali kasetna. Prepričajte se, da je stikalo PHONO/LINE nastavljeno na LINE. Lahko pa priključite tudi predvajalnik gramofonskih plošč. Stikalo PHONO/LINE mora biti nastavljeno na PHONO.

### **USB**

S tem priključkom se povežite z računalnikom PC ali MAC.

### **LINE-OUT**

S tem priključkom po potrebi povežite ojačevalnik sistema HiFi.

### **Izhod za slušalke**

Po potrebi z njim povežite slušalke ali naglavne slušalke.

### **LED DIODA CLIP**

Če LED sveti rdeče, je raven signala previsoka in pride do preobremenitve. Zmanjšajte raven z regulatorjem "Input Gain", dokler dioda LED ne bo več svetila.

### **KRMILNIK POVEČANJA**

Z regulatorjem GAIN prilagodite vhodno občutljivost. Zmanjšajte vhodno raven s tem regulatorjem, ko se LED dioda CLIP prižge rdeče.

## **Programska oprema za snemanje**

UPR-2.0 je opremljen s programsko opremo za snemanje Audacity.

