



NAVODILA ZA UPORABO

Imitacija CCTV-kamere Renkforce

Kataloška št.: 13 81 002



Kazalo

Predvidena uporaba	2
Vsebina paketa	2
Varnostni napotki	2
Vstavljanje/menjava baterij	3
Montaža	3
Priprava na uporabo	4
Vzdrževanje in čiščenje	4
Odstranjevanje	4
a) Izdelek	4
b) Baterije/akumulatorji	4
Tehnični podatki	5
Garancijski list	6

Predvidena uporaba

Izdelek je imitacija, katere zunanost je podobna delujoči nadzorni kameri in služi odvrčanju potencialnih storilcev na očem skritih ali kritičnih območjih (npr. dovozi na dvorišče, območja vhodov itd.). Izdelek je primeren za montažo na prostem. Napajanje poteka z 2 baterijama tipa AA (nista priloženi).

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Vsebina paketa

- Imitacija kamere
- 3 vijaki
- 3 zidni vložki
- Navodila za uporabo

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi tresljaji, vnetljivimi plini, hlapi in topili.

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Proti izdelku nikoli ne usmerjajte vodnega curka iz vrtno cevi.
- Izdelka ne smete pritrditi v vodi ali pod njo.
- V obrtnih obratih je treba upoštevati predpise za preprečevanje nesreč za električne naprave in obratna sredstva Sindikata obrtnih delavcev.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev pazite na pravilno polarnost.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije/akumulatorje, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami/akumulatorji nosite zaščitne rokavice.
- Baterije/akumulatorje shranjujte izven dosega otrok. Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni domače živali pogoltnejo.
- Vse baterije/akumulatorje zamenjajte hkrati. Mešanje starih in novih baterij/akumulatorjev lahko pripelje do iztekanja baterij/akumulatorjev in do poškodb naprave.
- Baterij/akumulatorjev ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

Vstavljanje/menjava baterij

- Odprite ohišje, tako da sprednji del ohišja zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Baterijski predal previdno izvlcite iz ohišja.
- Odprite pokrov baterijskega predala.
- Vstavite 2 bateriji tipa AA (nista priloženi) in pri tem upoštevajte pravilno polarnost. Upoštevajte podatke o polarnosti v notranjosti baterijskega predala.
- Zaprite baterijski predal.
- Potisnite baterijski predal v ohišje, tako da zaskoči. Baterijski predal mora biti pri tem usmerjen na obeh vodilih v notranjosti ohišja.
- Zaprite ohišje in se prepričajte, da je baterijski predal pravilno zaskočil, tako da je zagotovljena odpornost izdelka na vremenske vplive.

→ Takoj ko rdeča LED več ne utripa ali pa samo še šibko utripa, zamenjajte baterije.

Montaža

- Izberite primerno površino za montažo.
- Označite položaj lukenj za pritrditev na površini za montažo, npr. s svinčnikom.
- V površino izvrtajte luknje za pritrditev.



Poskrbite, da pri vrтанju ali privijanju ne boste poškodovali kablov, napeljav ali cevi, ki potekajo pod površino.

- Izdelek trdno privijte na površino. Pri tem po potrebi uporabite priložene vijake in zidne vložke.
- Odvijte fiksni vijak, tako da usmerite ohišje v skladu z vašimi potrebami. Fiksirajte položaj, tako da ponovno zategnete fiksni vijak.



Fiksni vijak

Priprava na uporabo

- Izdelek nima tipke za vklop/izklop. Izdelek se takoj vključi, potem ko vstavite baterije.
- Ko je izdelek vključen, utripa rdeča LED v 5-sekundnem intervalu.
- Za izklop izdelka odstranite baterije.

Vzdrževanje in čiščenje

- V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.
- Proti izdelku nikoli ne usmerjajte vodnega curka npr. visokotlačnega čistilnika, saj lahko pri tem poškodujete tesnila!
- Ne pritiskajte premočno na ohišje, saj lahko s tem povzročite praske.
- Izdelka vam z izjemo občasnega čiščenja ni treba vzdrževati.
- Za čiščenje ohišja uporabite čisto, mehko in suho krpo. Za odstranjevanje trdovratnejše umazanije lahko krpo rahlo navlažite z mlačno vodo.

Odstranjevanje

a) Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Baterije/akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Napajanje: 2 x 1,5 V baterija tipa AA (ni priložena)
Poraba toka: 1,7 mA
Število LED: 1 utripajoča rdeča LED
..... 28 LED-imitacij
Naklonski kot: 90°
Vrsta zaščite: IP44
Pogoji za delovanje: -20 do +60 °C, 0–100 % rel. vl.
Pogoji za shranjevanje: -40 do +60 °C, 0–100 % rel. vl.
Mere držala (Ø x D): 63 x 92 mm
Mere (Š x V x G): 67 x 217 x 67 mm
Teža: 145 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Imitacija CCTV-kamere Renkforce**
Kat. št.: **13 81 002**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.