



NAVODILA ZA UPORABO

Avtomobilski termo/higro meter WS 7009 osvetlitev modre barve Techno Line

Kataloška št.: 140 38 56

Kazalo

1. Hitra namestitvev	2
2. Zaslona za °C/°F	2
3. Prikaz MIN/MAX	2
4. Kako uporabiti osvetlitev ozadja zaslona	2
5. Zamenjava baterije	2
6. Tehnični podatki	2
7. Varnostna opozorila	3
8. Varnostna opozorila baterij	3
9. Odstranjevanje	3
Garancijski list	5

1. Hitra namestitvev

Odprite pokrov baterije na zadnji strani naprave. Odstranite plastični trak iz predala za baterije. Potem ponovno namestite pokrov baterije.

2. Zaslona za °C/°F

Pritisnite tipko °C/°F da zamenjate med °C (stopinje Celzija) ali °F (stopinje Fahrenheita) obliko prikaza temperature.

3. Prikaz MIN/MAX

Pritisnite tipko MIN/MAX, da vidite največjo vrednost temperature in vlažnosti. Ponovno pritisnite tipko MIN/MAX, da vidite najmanjšo vrednost temperature in vlažnosti. Ponovno pritisnite tipko MIN/MAX, da se vrnete na trenutno vrednost temperature in vlažnosti.

Pritisnite in držite tipko MIN/MAX 2 sekundi, da ponastavite shranjeno največjo in najmanjšo vrednost.

4. Kako uporabiti osvetlitev ozadja zaslona

Dotaknite se simbola svetilke, da vklopite osvetlitev ozadja za 4 sekunde.

5. Zamenjava baterije

Odprite pokrov prostora za baterije na zadnji strani naprave. Nato vstavite 1 CR2032 litijevo baterijo v prostor za baterijo. Prepričajte se da je polarnost »+« obrnjena navzgor. Nato ponovno namestite pokrov baterije.

6. Tehnični podatki

Temperatura:

Območje merjenja: -20°C do +50°C / 32°F do 122°F

Ločljivost: 0,1°C / 0,2°F

Natančnost: ± 1°C / 1°F

Vlažnost:

Območje merjenja: 20 % do 95 %

7. Varnostna opozorila

- Ta naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Ne izpostavljajte naprave pretirani sili ali šoku.
- Ne izpostavljajte naprave ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, prahu ali vlagi.
- Ne potaplajte v vodo.
- Izogibajte se stiku s korozivnimi materiali.
- Ne odvrzite naprave v ogenj saj lahko eksplodira.
- Ne odpirajte naprave ali ne poskušajte spremeniti kateregakoli sestavnega dela te enote.
- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.

8. Varnostna opozorila baterij

- Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete navodila.
- Uporabljajte samo alkalne baterije, ki niso za ponovno polnjenje.
- Pravilno vstavite baterije in bodite pozorni na polarnost (+/-).
- Vedno zamenjajte vse baterije.
- Nikoli ne mešajte rabljenih in novih baterij.
- Nemudoma odstranite izpraznjene baterije.
- Odstranite baterije, ko izdelek ni v rabi.
- Ne polnite baterij in jih ne odvrzite v ogenj saj lahko baterije eksplodirajo.
- Zagotovite, da so baterije spravljene stran od kovinskih predmetov saj lahko kontakt povzroči kratek stik.
- Izogibajte se izpostavljanju baterij ekstremnim temperaturam, vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.
- Hranite baterije izven dosega otrok, saj predstavljajo nevarnost zadušitve.

9. Odstranjevanje

Obravnava dolžnosti v skladu z zakonom o električnih napravah

Ta simbol pomeni, da morate odlagati električne naprave ločeno od gospodinjskih odpadkov, ko dosežejo konec življenjske dobe. Odnosite svojo napravo na lokalno zbirno mesto ali center za ločevanje odpadkov. To velja za vse države Evropske unije in druge evropske države z ločenim sistemom zbiranja odpadkov.



Obravnavna dolžnosti v skladu z zakonom o baterijah

Stare baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke, ker lahko škodijo zdravju in okolju. Rabljene baterije lahko brezplačno vrnete vašemu prodajalcu ali na za to predvidena zbirna mesta. Kot končni uporabnik ste zakonsko zavezani da uporabljene baterije vrnete proizvajalcu ali na druga zbirna mesta.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Avtomobilski termo/higro meter WS 7009
osvetlitev modre barve Techno Line
Kat. št.: 140 38 56

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.