



Cat. št. 30.5026



Cat. št. 30.5026

Navodila za uporabo



Navodila za uporabo

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Cat. št. 30.5026

Digitalni termohigrometer



Zahvaljujemo se vam, da s t e izbrali ta izdelek podjetja TFA.

7.

1. Pred delom z napravo

- Pozorno preberite navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem navodil za uporabo se izognete tudi

poškodovanje naprave in ogrožanje vaših zakonskih pravic.
pravice zaradi zlorabe.

- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo. Prav tako ne odgovarjamo z a napačno izmerjene vrednosti in morebitne posledice, ki iz tega izhajajo.
- Posebej upoštevajte varnostna navodila!
- Ta navodila hranite na varnem mestu!

2. Področje uporabe

- Notranja temperatura
- Vlažnost v prostoru
- Največje najmanjše vrednosti

3. Za vašo varnost

- Izdelek je primeren le za zgoraj opisano področje uporabe. Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih.
- Nepooblaščen popravo, predelava ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.

Pozor! Nevarnost poškodb:

- Napravo in baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Otroci (mlajši od treh let) lahko pogoltnejo majhne dele.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so ob zaužitju lahko življenjsko nevarne. Zaužitje baterije lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali je kako drugače prišla v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne kratkostično stikate, razstavljate ali polnite.
- **Nevarnost eksplozije!**
- Da bi se izognili puščanju baterije, je treba prazne baterije čim prej zamenjati.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo.
- Če je baterija iztekla, preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. Po potrebi prizadeta mesta takoj sperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Pomembne informacije o varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil! Zaščitite pred vlago!

4. Oddaja v uporabo

- Odstranite stojalo (glejte oznako).
- Odprite predalček za baterije tako, da s kovancem obrnete pokrovček predalčka za baterije v smeri puščice in odstranite trak za prekinitev baterije. Pokrov ponovno zaprite.
- Vsi segmenti so prikazani na kratko.
- Naprava je zdaj pripravljena za delovanje.
- Na zgornjem zaslonu je prikazana notranja temperatura.
- Na spodnjem zaslonu je prikazana vlažnost.
- Če želite napravo izklopiti, odstranite baterijo.

4.1 Najvišje in najnižje vrednosti

- Pritisnite gumb MAX/MIN .
- Na zaslonu se prikaže napis MAX.
- Prikazeta se najvišja notranja temperatura in vlažnost od zadnje ponastavitve.
- Ponovno pritisnite gumb.
- Na zaslonu se prikaže MIN.
- Prikazeta se najnižja notranja temperatura in vlažnost od zadnje ponastavitve.
- Če se želite vrniti na zaslon s trenutnimi vrednostmi, ponovno pritisnite gumb . Naprava samodejno zapusti način MAX/MIN, če dlje časa ne pritisnete nobenega gumba.
- Če pritisnete gumb , ko so na zaslonu prikazane največje ali najmanjše vrednosti, se vrednosti izbrišejo.
- Na zaslonu se prikazeta -.- °C in -.- %.

5. Prikaz temperature

- X gumbom lahko kot enoto temperature izberete stopinje Celzija ali Fahrenheita.

6. Stopnja udobja

- Na zaslonu se prikaže prijazen obraz, ki označuje stopnjo udobja sobne klime (vlažnost 40 %...60 %).

