



NAVODILA ZA UPORABO

Velleman detektor kovin CS50 Treasure Hunter

Kataloška št.: 148 89 24

Kazalo

1. Predstavitev	2
2. Splošne smernice	2
3. Kako nastaviti detektor kovin	2
4. Vstavljanje baterije	3
5. Delovanje	3
6. Nasveti za iskalce zakladov	3
7. Univerzalni pravilnik ravnanja za lovce zakladov	3
8. Čiščenje in vzdrževanje	4
9. Varnostna navodila	4
10. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Predstavitev

*Vsem prebivalcem Evropske unije
Pomembne okoljske informacije o tem izdelku*



Ta simbol na napravi ali embalaži pomeni, da odstranjevanje naprave po končanem življenjskem ciklu lahko škodi okolju. Naprave (ali baterije) ne odstranjajte kot nerazvrščene komunalne odpadke; potrebno jo je odnesti na zbirne centre za recikliranje. Napravo je treba vrniti dobavitelju ali lokalnemu komunalnemu podjetju. Upoštevajte lokalne okoljske predpise.

Če ste v dvomih se obrnite na vaše bližnje podjetje, ki se ukvarja z ločevanjem odpadkov.

Hvala, ker ste izbrali znamko Velleman! Prosimo, da temeljito preberete ta priročnik, preden vklopite napravo. Če je bila naprava med prevozom poškodovana, je ne nameščajte in ne uporabljajte, obrnite se na prodajalca.

Samo za izobraževalne namene - uporabljajte samo pod nadzorom odraslega inštruktorja.

2. Splošne smernice

Na zadnjih straneh tega priročnika si oglejte servisno in kakovostno garancijo podjetja Velleman®.

3. Kako nastaviti detektor kovin

Nastaviti je potrebno samo dolžino palice in kot iskalne tuljave.

Nastavljanje dolžine palice.

1. Obrnite matico v smeri urinega kazalca, dokler ne popusti.
2. Nastavite dolžino palice, da lahko udobno hodite z iskalno tuljavo 1 do 5 cm nad tlemi.
3. Privijte matico tako, da zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Nastavljanje iskalne tuljave.

1. Odvijte gumb iskalne tuljave in zavrtite enoto, dokler ni vzporedna s tlemi.
2. Zategnite gumbe, da se tuljava za iskanje med uporabo ne vrtili ali vibrira.

4. Vstavljanje baterije

Odstranite pokrov prostora za baterije na ročaju in vstavite novo 9 V baterijo. Upoštevajte oznake polarnosti!

5. Delovanje

CS50 Hunter Treasure vam omogoča lov na kovance, nakit, zlato in srebro. LED indikator na ročaju se prižge in brenčalo se aktivira, ko odkrijete kovinski predmet.

CS50 držite v udobnem položaju z iskalno tuljavo vzporedno s površino brez kovinskih predmetov. Nastavite stikalo občutljivosti za vklop/izklop (na ročaju) v položaj, kjer indikator LED sveti in brenčalo povzroči najmanjše zvoke piskanja. To je položaj »ne zaznava kovin« (no metal detected), v katerem je CS50 najmanj občutljiv. Obrnite kolesce še naprej, da vstopite v stanje »zaznava kovine«.

Za izvajanje preizkusa na kovinskem predmetu uporabite »najvišjo točko občutljivosti« (maximum sensitivity point). Zvočni signal bo zazvonil pri maksimalnem volumnu in LED bo svetil pri maksimalni intenzivnosti. Ti elementi kažejo, da je bil zaznan kovinski predmet.

Stikalo za občutljivost postavite v položaj med »ne zaznava kovin« (no metal detected) in »stanje, ko je kovina zaznana« (metal detected - state). Seznanite se z občutljivostjo naprave s ponovitvijo testa s predmeti različnih velikosti iz različnih kovin, kot so baker, železo in aluminij.

Opomba: na položaj maksimalne občutljivosti vplivajo okoljski dejavniki.

6. Nasveti za iskalce zakladov

- Vedno namestite položaj občutljivosti pri uporabi naprave na maksimalno.
- Kovinski detektor premaknite iz ene strani v drugo, pri tem pa ohranite stalno razdaljo med iskalno tuljavo in tlemi. Detektorja ne nihajte kot nihalo.
- Vzemite si čas. Če hodite prehitro, lahko zgrešite cilj.

7. Univerzalni pravilnik ravnanja za lovce zakladov

- Nikoli ne raziskujte po tujem ozemlju brez dovoljenja lastnika.
- Upoštevajte vse ustrezne nacionalne, regionalne in lokalne zakone.
- Ne uničujte predmetov z zgodovinsko ali arheološko vrednostjo. Če najdete predmet, ki ga ne morete definirati se obrnite na muzej ali zgodovinska društva.
- Pustite rastline na mestu nedotaknjene in zapolnite morebitne luknje ki ste ji naredili med iskanjem.

8. Čiščenje in vzdrževanje

- Iskalna glava je vodoodporna in se lahko potopi v svežo ali slano vodo. Ročaj pa ni vodoodporen. Iskalno glavo sperite s svežo vodo, da preprečite korozijo kovinskih delov po uporabi naprave v slani vodi.
- Zamenjajte baterijo, ko zvočni signal oslabi.
- Zamenjajte stare baterije, da preprečite puščanje.
- Ravnejte s CS50 nežno in skrbno. Padec lahko poškoduje vezje ali ohišje in lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.

9. Varnostna navodila

Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Naprava in njena priključna vrvica ne sme biti na dosegu otrok mlajših od 8 let.

10. Tehnični podatki

Napajanje: 1 x 9 V baterija (6LR61C, ni priložena)

To napravo uporabljajte samo z originalno opremo. Velleman nv ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo ali poškodbo, ki je posledica (nepravilne) uporabe te naprave. Za več informacij o tem izdelku in najnovejši različici tega priročnika obiščite našo spletno stran www.velleman.eu. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH

Avtorske pravice za ta priročnik so v lasti Vellemana nv. Vse pravice po vsem svetu so pridržane. Noben del tega priročnika se ne sme kopirati, reproducirati, prevajati ali skrajšati na kateri koli elektronski medij ali kako drugače brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

The logo for Velleman, featuring the word "velleman" in a stylized, lowercase, outlined font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgija
www.velleman.eu



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Velleman detektor kovin CS50
Treasure Hunter
Kat. št.: 148 89 24

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.