



NAVODILA ZA UPORABO

Vlagomer Laserliner Climacheck 082.028A

Kataloška št.: 15 19 012

Laserliner[®]
Innovation in Tools

Kazalo

Uvod	2
Opis	2
Sestavni deli	3
Priprava na uporabo in funkcije	3
1 Vstavljanje baterije	3
2 °C/°F	4
3 MAX/MIN.....	4
4 CLEAR	4
Opombe.....	4
Tehnični podatki	4
Določila EU in odstranjevanje.....	5
Garancija in dodatni napotki	5
Izključitev odgovornosti	5
Uveljavljanje garancije	5
Splošni varnostni napotki	5
Napotki glede baterij	6
Napotki glede odstranjevanja.....	7
Napotki glede vzdrževanja izdelka	7
Garancijski list	9

Uvod

- ! Prosimo, da v celoti preberete ta navodila za uporabo. Upoštevajte vse napotke.
- Ta navodila za uporabo dobro shranite.

Opis

Digitalni vlagomer za dolgoročni nadzor nad zrakom v prostoru, npr. v dnevni sobi, spalnici, shrambi in jedilnici.

Sestavni deli

- 1 LCD-prikazovalnik
- 2 Preklapljanje med mersko enoto °C/°F
- 3 Aktivacija MAKS./MIN. vrednosti
- 4 Tipka CLEAR



- 5 Baterijski predal
- 6 Izvlečni podstavek/sponka
- 7 Vgrajeno magnetno držalo



- a Sobna temperatura
- b Merska enota °C/°F
- c Relativna vlažnost zraka v % rel. vl.
- d Prikaz MAKS. vrednosti
- e Prikaz MIN. vrednosti



Priprava na uporabo in funkcije

1 Vstavljanje baterije

Odprite baterijski predal in vstavite baterijo v skladu s simboli za vstavljanje. Pri tem pazite na pravilno polarnost.

- ! Naprava je bila optimizirana za uporabo na stacionarnih mestih merjenja. Ko napravo prestavite na drugo mesto merjenja z vlažnostjo zraka, ki se močno razlikuje od prejšnjega mesta merjenja, prosimo, da za pravilen prikaz 10 minut počakate.



2 °C/°F

Za nastavitve želene enote temperature pritisnite tipko „°C/°F“, dokler se na prikazovalniku ne pojavi ustrezen simbol.

3 MAX/MIN

Za določanje maksimalne oz. minimalne temperature med meritvijo pritisnite tipko „MAX/MIN“, dokler se na prikazovalniku ne pojavi napis „MAX“ oz. „MIN“. Običajen način merjenja je nastavljen, ko na prikazovalniku ne utripa nobena funkcija.

4 CLEAR

S pritiskom tipke CLEAR ponastavite MAKS. in MIN. vrednost.

Opombe

- Ta izdelek je natančen inštrument, s katerim je treba skrbno ravnati. Preprečite udarce in tresljaje ter izdelka ne izpostavljajte ekstremni vročini ali mrazu.
- Preprečite neposreden stik s tekočinami.
- Prosimo, da za čiščenje uporabite rahlo navlaženo mehko krpo.

Tehnični podatki

Temperatura okolice: merilno območje: 0 ... 50 °C
..... natančnost: ±1 °C
Relativna vlažnost zraka: merilno območje: 20 ... 99 % rel. vl.
..... natančnost: ±5 % rel. vl. (pri 25 ... 85 % rel. vl.)
Napajanje: 1 x 1,5 V alkalna baterija (tipa AAA)
Mere (Š x V x G): 66 x 57 x 17 mm
Teža (z baterijo): 47 g

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Določila EU in odstranjevanje

Naprava izpolnjuje vse potrebne standarde za prost promet blaga znotraj EU.



Ta izdelek je električna naprava in jo je treba v skladu z evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) ločeno odstraniti.



Ostale varnostne in dodatne napotke najdete na spletni strani www.laserliner.com/info



Garancija in dodatni napotki

Izključitev odgovornosti

Garancija ne velja v naslednjih primerih: škoda, ki nastane zaradi nepravilne uporabe (npr. napajanje z napačno vrsto toka/napetosti, priključitev na neprimerne vire napajanja, padec na trdo podlago itd.) ali napačnega shranjevanja, običajna obraba in pomanjkljivosti, ki nimajo velikega vpliva na vrednost ali uporabnost naprave. V primeru posegov s strani nepooblaščenih oseb izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Uveljavljanje garancije

Prosimo, da v primeru uveljavljanja garancije celotno napravo skupaj z vsemi informacijami in računom pošljete trgovcu, pri katerem ste kupili izdelek.

! Napravo pošljite v originalnem kartonu, v kolikor ste izdelek prejeli na tak način. V nasprotnem primeru je treba napravo zapakirati tako, da med prevozom ne bo prišlo do poškodb. Garancija ne krije poškodb, ki nastanejo pri prevozu.

Splošni varnostni napotki

- Naprave ne uporabljajte v okoljih z eksplozivnimi plini ali hlapi.
- Napravo zavarujte pred umazanijo in poškodbami ter poskrbite za shranjevanje na suhem mestu.
- Naprave ne spreminjajte.
- Prosimo, da upoštevate varnostne napotke lokalnih oz. državnih oblasti glede pravilne uporabe naprave.

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Napotki glede baterij

Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni toploti kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno. Polnite lahko samo za to predvidene polnilne oz. akumulatorske baterije. Zakonodaja predpisuje, da odsluženih baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Zadolženi ste, da jih brezplačno oddate na javnem zbirnem mestu za odslužene baterije, na prodajnem mestu ali pri tehnično-svetovalni službi. Odslužene baterije in akumulatorji vsebujejo visok delež materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti – tako imenovanih surovin. S tem, ko se v postopku reciklaže ponovno pridobijo, namesto da končajo v smeteh, prispevate k ohranjanju pomembnih virov in varujete okolje pred škodljivimi težkimi kovinami. Baterije z vsebnostjo škodljivih snovi so označene s simbolom, ki je sestavljen iz prečrtanega smetnjaka in kemijskega simbola (Cd, Hg ali Pb) težke kovine, ki je odgovorna za uvrstitev med baterije z vsebnostjo škodljivih snovi. Prosimo, da se na svoji občini pozanimате o ustreznih možnostih odstranjevanja. Napotke glede odstranjevanja baterij najdete v ustreznem poglavju teh navodil za uporabo.

Za primarne in sekundarne baterije na osnovi litija in druge visokozmogljive baterije

Odstranite samo popolnoma izpraznjene baterije. Če baterija ni popolnoma izpraznjena, jo morate ustrezno zavarovati pred kratkim stikom, tako da npr. izolirate elektrode. Upoštevajte ustrezne napotke za odstranjevanje in varnostne napotke na zbirnih mestih.

Napotki glede prevoza pri izdelki z litijevo baterijo

Baterija je izdelana in testirana v skladu s trenutno veljavnimi določili. Ima ustrezno zaščito pred nadtlakom, kratkim stikom, zlomom zaradi sile in povratnim tokom. Ustrezne podatke o baterijah najdete v navodilih za uporabo. Če v navodilih za uporabo niso navedeni posebni varnostni napotki, potem se vsebovana količina in energija litija nahajata pod trenutnimi mejnimi vrednostmi. V tem primeru za akumulatorsko baterijo niti samostojno in niti ko je vgrajena v napravi ne veljajo mednarodni predpisi glede nevarnih snovi. Pri prevozu več akumulatorskih baterij so lahko predpisi glede nevarnih snovi relevantni, zato prosimo, da upoštevate posebne pogoje (npr. pri embalaži).

Napotki glede odstranjevanja

Električne naprave, opremo in embalažo je treba oddati na ustreznih zbirališčih, ki skrbijo za okolju prijazno ponovno uporabo in ponovno pridobivanje dragocenih surovin.

Za države EU

Električnih naprav ne mečite med gospodinjske odpadke. V skladu z evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) je treba električne naprave zbirati ločeno in poskrbeti za okolju prijazno reciklažo. Električne naprave so označene s simbolom, ki je sestavljen iz prečrtanega smetnjaka. Za odstranjevanje je treba baterije odstraniti iz naprave in jih odstraniti ločeno.

Napotki glede vzdrževanja izdelka

Ta izdelek je natančen inštrument, s katerim je treba skrbno ravnati. Preprečite udarce in tresljaje. Prosimo, da za čiščenje uporabljate mehko krpo in čistilo za steklo. Izdelek prevažajte in shranjujte v originalnem kovčku, v kolikor je ta priložen.

Prosimo, da upoštevate tudi naše aktualne dodatne napotke na spletni strani www.laserliner.com/info.

Laserliner, proizvajalec: UMAREX GmbH & Co. KG, Donnerfeld 2, 59757 Arnsberg, Nemčija.



SERVISNA SLUŽBA



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnstraße 149, 59755 Arnsberg, Nemčija

Telefon: +49 2932 638-300, Faks: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Nemčija

Telefon: +49 2932 638-300, Faks: -333

www.laserliner.com



Laserliner®
Innovation in Tools



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Vlagomer Laserliner ClimateCheck 082.028A**
Kat. št.: **15 19 012**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.