



NAVODILA ZA UPORABO

**LED orientacijska svetilka Müller-Licht
Lukida Sensor 27700015**

Kataloška št.: 15 38 485

**MÜLLER
LICHT**

Kazalo

Lastnostni naprave	2
Uporaba.....	2
Tehnični podatki	3
Varnostni napotki.....	5
Garancijski list	6

Lastnostni naprave

Številka izdelka:	27700015
Barva svetlobe:	belo dnevno svetlobo 5700 K
Svetlobni tok:	35 lm
Vrsta napetosti/toka:	4,5 V DC 50 Hz
Nazivna moč:	0,6 W
Poraba energije:	1 kWh/1000h
Razred energijske učinkovitosti:	
Zatemnitve z zunanjim zatemnilnikom:	ne
Življenjska doba:	
Dimenzije:	90x21 mm
Stojalo:	
Črna koda:	4004894850938

Uporaba

Lahko jo uporabljate kot orientacijsko luč, nočno svetilko v spalnici ali za dekorativno razsvetljavo. Nočne in orientacijske luči podjetja MÜLLER-LICHT se lahko uporabljajo na različne načine: zagotavljajo na primer varnost v otroških sobah, na hodnikih ali v kletih. LED baterijska svetilka Lukida Sensor je mobilna in brezžična ter zagotavlja popolno osvetlitev točno tam, kjer je potrebna svetloba.

Poseben poudarek: Baterijska svetilka ima senzor gibanja in senzor za mrak. Če senzor preklopite v položaj "ON", bo svetilka stalno prižgana. Če je stikalo nastavljeno na "AUTO", senzorji vklopijo svetilko, ko zabeležijo gibanje v mraku.

- Mobilna baterijska svetilka s senzorjem gibanja in mraka za maksimalno priročnost osvetlitve.
- Hitra in enostavna pritrditev: prilagodljiva in samolepljiva, s priloženimi baterijami (3x AA).
- Preprosta zasnova, ki se odlično prilega vsakemu prostoru.

Tehnični podatki

Izdelek

Različica izdelka	27700015
Črtna koda zapakirane enote	4004894850938
Proizvajalec	Müller-Licht
Tarifna številka carine	94054231900

Pakiranje

Barvni paket/črtna koda	1 4004894850938
Pretisni omot/črtna koda	1 4004894850938
Pretisni omot/obseg (št. kosov)	1
Pretisni omot/masa	69,20 g
Pretisni omot/dimenzije	D=40 Š=170 V=220 mm
Notranji paket/črtna koda	1 4004894858699
Notranji paket/obseg (št. kosov)	10
Notranji paket/teža	140,00 g
Notranji paket/dimenzije	D=435 Š=180 V=235 mm
Transportni paket/črtna koda	1 4004894858705
Transportni paket/obseg (št. kosov)	30
Transportni paket/teža	600,00 g
Transportni paket/dimenzije	D=560 Š=450 V=260 mm

Električni podatki

Zatemnitev z zunanjim zatemnilnikom	ne
Faktor električne moči	> 1,07
Področje uporabe ERP	Ni relevantno za ERP
Utežena poraba	1 kWh/1000h
Nazivna vrednost porabe energije	0,6 W
Nazivni tok	140 mA
Nazivna vrednost napetosti	4,5 V
Vrsta toka	DC
Nazivna vrednost frekvence	50 Hz
Faktor premika (cos φ)	1,00

Podatki o baterijah

Vključena število	3
Vključen tip	AA
Tipska skupina	Osnovna

Müller-Licht, proizvajalec: Müller-Licht International GmbH, Goebelstr. 61/63, D-28865 Lilienthal, Nemčija.

Fotometrični podatki

Začetna barvna konsistenca	< 6
Barvna temperatura	5700 K
Lastnost upodabljanja barv Ra	≥70
Nazivna vrednost svetlobne učinkovitosti	58 lm/W
Barva svetlobe	bela dnevna svetloba
Nazivna vrednost svetlobnega toka	35 lm

Podatki o svetilki

Vsebuje vgrajeno LED	da
Zaščitni razred	IP 20
Zaščitni razred	III

Dimenzije izdelka + teža


Dolžina / globina	90 mm
Širina	90 mm
Višina	21 mm
Teža	58,00 g

Podatki o izdelku

Izmenjava brez toka	ne
Potrebno prezračevanje	ne
Model (tehnično)	LED nočna svetilka
Uporaba v reflektorjih	ne
Distributer	Müller-Licht
Blagovna znamka	Müller-Licht
Oznaka CE	da
Garancijski izdelek	ne

Okoljske lastnosti

Oznaka Triman



Izdelek OEEO



Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstr. 61/63
D-28865 Lilienthal
Tel +49-4298-9370-0
service@mueller-licht.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **LED orientacijska svetilka Müller-Licht Lukida Sensor 27700015**
Kat. št.: **15 38 485**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.