

# Navodila za uporabo IWH volanski zaklep

Št. izdelka 073559 / 1574955



Najprej vključite blokado volana vozila.

Odprto krmišče volana vstavite v volan od spodaj.

Obrnite ključ v desno (rdeča pika) v vodoravnem položaju.

Če po zaprtju volanske kljuge še ni zaklenjena, vstavite ustrezen nastavek na spodnji strani ključavnice na zaklepni ročici.

S tem se izravnajo različne debeline volana.



Zaklepno ročico obrnite za 90° proti vetrobranskemu steklu.

Obrnite ključ v levo (rdeča pika) v navpičnem položaju, ključavnica se samodejno zaskoči.

Odstranite ključ. Volan je zdaj pritrjen.

Če želite odpreti volanski mehanizem, vstavite ključ in ga obrnite vodoravno.

Zaklepno ročico obrnite za 90° nazaj. Odstranite volanski drog.



IWH Vertriebs GmbH  
Im Täle 15  
75031 Eppingen  
[www.iwh-vertrieb.de](http://www.iwh-vertrieb.de)