



NAVODILA ZA UPORABO

Sledilnik aktivnosti VitalMaxx 06317

Kataloška št.: 16 62 154

VITALmaxx

Kazalo

Uvod	2
Razlaga simbolov	2
Varnostni napotki	2
Sestavni deli izdelka in vsebina paketa	4
Pred prvo uporabo	4
Menjava baterij	4
Prikazovalnik	4
Nastavitve	5
Uporaba	6
Ponastavitev prikazov	6
Čiščenje in shranjevanje	6
Tehnični podatki	7
Odstranjevanje	7
Garancijski list	8

Uvod

Spoštovana stranka,

veseli nas, da ste se odločili za nakup tega **števca korakov**. Če imate vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Kontaktne podatke najdete na naši spletni strani:

www.service-shopping.de

Razlaga simbolov



Varnostni napotki: Pozorno preberite in upoštevajte, saj boste tako preprečili telesne poškodbe oseb in materialno škodo.



Simbol za enosmerni tok



Dodatne informacije

Varnostni napotki



POMEMBNI NAPOTKI

- Ta izdelek je števec korakov (s prikazom *korakov*, *razdalje*, *porabe kalorij* in *časa vadbe*) z vgrajeno uro.

- Izdelek je predviden za zasebno rabo in ni primeren za komercialno ali medicinsko rabo.
- Izdelek uporabljajte samo v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja za nepredvideno.
- **Nevarnost zadržite!** Embalaža se naj nahaja izven dosega otrok in živali.
- Izdelek **ni** igrača. Otroke je treba nadzorovati, saj lahko le tako zagotovite, da se ne bodo igrali z izdelkom.
- Če otroci pogoltnejo baterije, je to lahko življenjsko nevarno. Baterije in izdelek shranjujte na mestu, ki je nedosegljivo otrokom in živalim. V primeru, da otrok pogoltne baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Če baterija izteče, preprečite stik kože, oči in sluznic z baterijsko kislino. V primeru stika z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj izperite z veliko čiste vode in nemudoma obiščite zdravnika.
- Pred vstavljanjem baterij preverite, če so kontakti v baterijskem predalu in na baterijah čisti, ter jih po potrebi očistite.
- Uporabljajte samo vrsto baterij, ki je navedena v tehničnih podatkih (glejte poglavje „Tehnični podatki“).
- Pri menjavi baterij upoštevajte polarnost (+/-).
- Ko so baterije prazne ali pa izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, iz izdelka odstranite baterije. Tako boste preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja baterij.
- Iztečeno baterijo takoj vzemite iz baterijskega predala. Preden vstavite novo baterijo, očistite kontakte.
- Baterij ne smete polniti ali jih ponovno aktivirati z uporabo drugih sredstev, prav tako jih ne smete razstavljati, metati v ogenj, potapljati v tekočine ali jih kratko skleniti.
- Pred vsako uporabo preverite, če je izdelek morda poškodovan. Če na izdelku opazite vidne poškodbe, potem ga ne uporabljajte.
- Če je izdelek pokvarjen, potem ga ne poskušajte popravljati na lastno pest. Popravila lahko izvaja samo strokovno osebje. V primeru škode se obrnite na servisno službo ali na strokovnjaka.
- Izdelek zaščitite pred vročino, odprtim ognjem, neposredno sončno svetlobo, ekstremnimi temperaturami, dolgotrajno vlago, mokroto in udarci.
- Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Sestavni deli izdelka in vsebina paketa



- 1 Zapestni trak
- 2 Tipka **M** (Mode – način/osvetlitev)
- 3 Prikazovalnik
- 4 Tipka **S** (Set – nastavitev)

Ni na sliki: 2 x gumbna baterija (tipa AG13/LR44)

Pred prvo uporabo

Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, če morda opazite poškodbe, ki so nastale med prevozom. Če opazite škodo na izdelku, potem ga ne (!) uporabljajte, temveč se obrnite na servisno službo.

Menjava baterij



Ob dostavi so baterije že vstavljene v izdelek.

1. Števec korakov vzemite iz zapestnice.
2. Odvijte baterijski predal na zadnji strani števca korakov.
3. Odstranite odslužene baterije.
4. Vstavite dve gumbni bateriji (tipa AG13/LR44). Pri tem upoštevajte, da mora plus pol vsakič kazati navzgor.
5. Namestite pokrov baterijskega predala na baterijski predal in ga privijte.
6. Števec korakov ponovno vstavite v zapestnico.

Prikazovalnik



Ko pritisnete tipko **M**, aktivirate osvetlitev prikazovalnika za pribl. 4 sekunde.

- Izdelek nudi trajni prikaz časa.

- Izdelek poleg tega nudi 4 preklopne prikaze:
 - Koraki (simbol **STEP**)
 - Razdalja (simbol **KM** ali **MILE**)
 - Poraba kalorij (simbol **KCAL**)
 - Čas vadbe (simbol **EXT** in **MIN**)
- Za preklapljanje med prikazi pritisnite tipko **M**. Ti se pojavijo v naslednjem zaporedju:
Koraki – Razdalja – Poraba kalorij – Čas vadbe

Nastavitve



- Števec korakov se mora nahajati v prikazu *korakov* (**STEP**), da lahko odprete nastavitveni meni.
- Zaporedje nastavitvenega menija: *Čas – Merska enota – Telesna teža – Dolžina koraka – Ciljno število korakov*
Ko želite izvesti samo določeno nastavitev, se morate kljub temu pomikati čez celoten nastavitveni meni! Tolikokrat pritisnite tipko **M**, dokler se ne pojavi zeleni prikaz nastavitve. Izvedite nastavitev s pomočjo tipke **S**. Tolikokrat pritisnite tipko **M**, dokler prikaz ne neha utripati oz. se nastavitveni meni ne zapre.
- Za hitro premikanje pri nastavitvah pritisnite in držite tipko **S**.

Čas

1. Pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko **M**. Odpre se nastavitveni meni. Utripa prikaz za nastavitev 24 h oz. 12 h načina prikaza časa. Za preklapljanje med načini pritisnite tipko **S**.
2. Enkrat pritisnite tipko **M**. Prikaz ur utripa. Za nastavitev ur pritisnite tipko **S**.
3. Enkrat pritisnite tipko **M**. Prikaz minut utripa. Za nastavitev minut pritisnite tipko **S**.

Merska enota

4. Enkrat pritisnite tipko **M**. Prikaz merske enote utripa. Pritisnite tipko **S** za preklapljanje med metričnim (*kg, cm, KM*) in imperialnim sistemom (*Lb, In, MILE*).

Teža

5. Enkrat pritisnite tipko **M**. Prikaz teže utripa. Za vnos lastne telesne teže pritisnite tipko **S**.

Dolžina koraka

6. Enkrat pritisnite tipko **M**. Prikaz dolžine utripa. Za nastavitev dolžine koraka pritisnite tipko **S**.

Ciljno število korakov

7. Enkrat pritisnite tipko **M**. Prikaz ciljnega števila korakov utripa. Na prikazovalniku se pojavita simbola **TARGET** in **STEP**. Za nastavitev ciljnega števila korakov pritisnite tipko **S** (do 1.000 v korakih po 100, nad 1.000 v korakih po 1.000).



Na levem robu prikazovalnika je prikazan napredek pri doseganju ciljnega števila korakov v obliki črtic. Ko je ciljno število korakov doseženo, polni prikaz napredka pribl. 30 sekund utripa. V tem času naprava ne zaznava korakov! Čez 30 sekund nato števec korakov spet deluje na običajen način. Polni prikaz črtic na levem robu prikazovalnika ostane viden.

8. Za zapiranje nastavitvenega menija ponovno pritisnite tipko **M**. Prikaz neha utripati.

Uporaba



Priporočamo, da desničarji nosijo zapestnico na levi roki, levičarji pa na desni roki, tako da ne bo prihajalo do popačitev vrednosti aktivnosti zaradi močnega premikanja rok.

- Zapestnico si nadenite okoli zapestja in zaprite patentno zapiralo. Poskrbite za to, da ni preveč ohlapna in da sta oba gumba dobro fiksirana v luknjah.
- Preprosto začnite hoditi. Zaznani koraki so prikazani na prikazovalniku z zakasnitvijo pribl. 5–10 sekund.
- Ko izdelek pribl. 3 minute več ne zaznava premikanja, preklopi v način pripravljenosti.

Ponastavitev prikazov



Čez noč se prikazi *korakov, razdalje, porabe kalorij in časa vadbe* samodejno ponastavijo.

- Pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko **S**. Na prikazovalniku utripa prikaz **Clr**.
- Za ponastavitev prikazov na 0 enkrat pritisnite tipko **S**. To se nanaša na prikaze *korakov, razdalje, porabe kalorij in časa vadbe*.
- Za prekinitev postopka pritisnite tipko **M**.
- Če ne pritisnete nobene tipke, se postopek čez pribl. 10 sekund samodejno prekine.

Čiščenje in shranjevanje



POZOR!

- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali čistilnih gob. Ta sredstva lahko poškodujejo površino.

- Izdelek čistite z rahlo vlažno mehko krpo in po potrebi z malce blagega čistilnega sredstva.
- Izdelek shranjujte na suhem in čistem mestu, ki je zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in je nedostopno otrokom in živalim.

Tehnični podatki

Številka izdelka: 06317
Številka modela: HX-1146-3D
Napajanje: 3 V/DC(2 x gumbna baterija tipa AG13/LR44)

Odstranjevanje



Embalaža je primerna za recikliranje. Embalažo odstranite okolju prijazno in jo oddajte na ustreznem zbirališču odpadkov.



Izdelek odstranite okolju prijazno. Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke. Izdelek oddajte na zbirališču za odsluženo električno in elektronsko opremo, ki bo poskrbelo za reciklažo. Podrobnejše informacije dobite pri svoji lokalni občinski upravi.



Pred odstranjevanjem izdelka je treba iz njega vzeti baterije in jih odstraniti ločeno od izdelka. Zaradi varstva okolja baterij in akumulatorjev ni dovoljeno metati med običajne gospodinjske odpadke, temveč jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih. Treba je upoštevati veljavna zakonska določila glede odstranjevanja baterij.

Servisna služba/uvoznik:

DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch
119258 Gallin
Nemčija
Tel.: +49 38851 314650

Vse pravice pridržane.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Sledilnik aktivnosti VitalMaxx 06317**
Kat. št.: **16 62 154**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.