



NAVODILA ZA UPORABO

Akumulatorski rotacijski polirni stroj Dino KRAFTPAKET 640241

Kataloška št.: 16 94 687



Kazalo

Uvod	2
Opis izdelka	Error! Bookmark not defined.
Varnostni napotki	3
Splošni napotki	4
Splošni nasveti za uporabo.....	5
Navodila za vzdrževanje in nego	6
Tehnični podatki	6
Nadomestni deli.....	7
Kontaktne podatki	7
Garancijski list	8
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	9
Izvirna izjava EU o skladnosti	10

Uvod

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali izdelek **Dino KRAFTPAKET, akumulatorski rotacijski polirni stroj.**

Ta stroj je s svojo sodobno baterijsko tehnologijo idealen za poliranje manjših površin na težko dostopnih mestih ali tam, kjer ni povezave z električno energijo.

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in napravo uporabljajte samo za predvideni namen.

Upoštevajte vsa navodila in napotke, da se izognete poškodbam.

Posebnosti:

1. Majhen, priročen in še posebej lahek (samo 0,8 kg) za enostavno delo
2. Zmogljiva baterija za dolgo delo
3. Vključno s 3 polirnimi blazinicami za optimalne rezultate
4. S pomočjo vrtljivega kolesa lahko nastavite hitrost od 350 do 3000 vrtljajev / min
5. Stroj za poliranje se vklopi in izklopi s pomočjo tipke
6. Mehka površina za maksimalno udobje pri držanju

Pregled sestavnih delov



- 1 Vrtljivi gumb za nadzor števila hitrosti
- 2 Odstranljiva baterija
- 3 Blokirne naprave na pogonski gredi za pritrnitev snemljivega polirnega koluta
- 4 Snemljiv polirni kolut z Velcro (z navojem M10)
- 5 LED-indikator za prikaz stanja baterije
- 6 Tipka za vklop in izklop polirnega stroja / indikatorja za stanje napolnjenosti baterije

Varnostni napotki

- Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
- Nepravilna uporaba lahko poškoduje barvo ali površino, ki jo obdelujete.
- Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- Napravo uporabljajte samo za predvidene namene in uporabljajte samo primerno opremo in sredstva za vzdrževanje.
- Napravo uporabljajte samo v območju določenih zunanjih temperatur.
- Izogibajte se udarcem, udarcem ali padcem naprave ali baterije.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je naprava poškodovana. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih naprav, saj lahko pride do električnega udara ali škode
- Vedno se prepričajte, da se omrežna napetost in frekvenca ujemata s polnilnikom
- Vtičnica mora biti prosto dostopna.
- Polnilnik med polnjenjem v omrežni vtičnici mora biti prosto dostopen in ne sme biti blokiran.
- Te naprave smejo uporabljati samo osebe, katerih fizično in duševno stanje dovoljuje in omogoča njeno uporabo, naprave pa ne smejo uporabljati otroci.
- Pred kakršnim koli vzdrževanjem naprave odstranite baterijo.
- Pred zamenjavo dodatkov ali polirnih plošč vedno izključite napravo.
- Napravo izklopite s tipko za vklop po vsaki uporabi in se prepričajte, da je vklopljena samo pri uporabi na barvi.

- Upoštevajte navodila proizvajalca negovalnih izdelkov glede pravilne uporabe stroja
- Ko vstavljate baterijo, se prepričajte, da je naprava izključena.
- Prepričajte se, da vrtenje stroja ne more ujeti ohlapnih predmetov, kot so nakit ali druge stvari. To lahko privede do škode.
- Če je stroj za poliranje poškodovan, ga ne smete več uporabljati.
- Nikoli ne odpirajte stroja. Odpiranje stroja povzroči izgubo garancije in vseh zahtevkov.
- Ob dobavi je baterija skoraj napolnjena. Zato baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo priloženi polnilnik in omrežno napetost 230 V.
- Baterije ne polnite pri temperaturah pod 10°C ali nad 40°C.
- Baterije ne shranjujte pri temperaturah nad 60°C.
- Izogibajte se kratkim stikom na bateriji.
- Baterijo zavrzite na določenih mestih in v skladu z ustreznimi predpisi
- Nikoli ne odpirajte baterije ali delov naprave. Lahko pride do resnih poškodb
- Litijeve celice lahko puščajo v ekstremnih pogojih. Če opazite, da iz baterije izteka tekočina, jo nežno obrišite s krpo. Nato baterijo zavrzite v skladu s predpisi. Izogibajte se stiku z očmi. V primeru stika z očmi takoj sperite pod tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- Prepričajte se, da kabel polnilne postaje ni poškodovan, ukrivljen ali pretrgan.
- Opozarjamo, da zakonodajalec obvezuje končnega uporabnika te naprave, da baterijo brezplačno vrne na prodajnem mestu ali na javnem zbirnem mestu. Baterije ne smete odvreči v koš za smeti ali med gospodinjske odpadke.
- Poskrbite, da je baterija prazna, ko jo vrnete.
- Polnilnika ne smete uporabljati zunaj stavbe.
- Skladnost s CE: Naprava ustreza zahtevam CE. Izjava o skladnosti je na voljo na www.dino-kraftpaket.de.

Splošni napotki



Pred uporabo polirnega stroja 640241 natančno preberite ta navodila za uporabo.



Pri delu s polirnim strojem nosite zaščitna očala.



Pri delu s polirnim strojem prosimo nosite zaščito za ušesa.



Dvojna izolacija (razred II). Ozemljen vtič ni potreben.



Opozorilo: Nevarnost telesnih poškodb in poškodb naprave.



V EU ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči z gospodinjstvi odpadki. Stare naprave vsebujejo dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in ki jih je treba nadzorovano odstranjevati, da ne škodijo okolju ali zdravju ljudi. Zato stare naprave odstranite z ustreznimi zbirnimi sistemi ali odslužno napravo oddajte na mestu, kjer ste jo kupili. Naprava bo nato reciklirana.

Splošni nasveti za uporabo

1. Odpiranje embalaže in preverjanje

Celotno vsebino paketa razpakirajte in preverite, ali so priloženi vsi elementi. Kasnejših reklamacij ne sprejemamo.

Vsebina paketa:

1 x polirni stroj Dino KRAFTPAKET 10,8 V, 1 x baterija 12 V 1,3 Ah, 1 x polnilna postaja 12V/ 230 V, 1x brusilni kolut Velcro 100 m, 1 x brusilni kolut iz volne 100 mm, 1x brusilna blazinica iz mikrovlaknen 100 mm, 1 x polirna blazinica iz pene 100 mm, 1 x plastični kovček, navodila za uporabo.

2. Namestitev snemljivega polirnega koluta

Snemljivi kolut lahko na napravo pritrdite na naslednji način: Na napravi pritisnite tipko za zaklep, da pritrdite snemljivo gred na stroj. Zdaj obrnite snemljiv pritrdilni kolut v smeri urnega kazalca na navojni vijak stroja, dokler ni trdno privit na vijak. Zdaj spustite tipko za zaklepanje. Polirni kolut je zdaj pravilno nameščen.

3. Pritrditev polirne blazinice na snemljiv polirni kolut (polirne blazinice 5)

Če želite pritrditi polirno blazinico, blazinico z oprijemljivo stranjo (bela) trdno pritisnite na snemljivo pritrdilni kolut. Nato z majhnimi premiki blazinice preverite pravilno prileganje.

OPOMBA: Uporabljajte samo čiste blazinice, brez prahu, da se izognete poškodbam barve in površine.

4. Polnjenje baterije pred prvo uporabo

Baterijo polnite samo s priloženim polnilnikom in ne uporabljajte drugih baterij, razen originalnih od podjetja Dino KRAFTPAKET (št. izdelka 640202). Baterijo vstavite v polnilnik. Zdaj omrežni vtič polnilnika priključite na električno omrežje. Polnilnik ima 2 LED-indikatorja, ki prikazujeta stanje napoljenosti:

Polnilnik brez baterije	LED-indikatorji ne svetijo	Polnilnik ni priključen na električno omrežje
Polnilnik brez baterije	LED-indikator sveti zeleno	Polnilnik je priključen na električno omrežje
Polnilnik z baterijo	LED-indikator sveti rdeče	Baterija se polni
Polnilnik z baterijo	LED-indikator sveti zeleno	Baterija se je napolnila in se lahko uporablja.

4.1 Prikaz stanja napolnjenosti baterije v polirnem stroju

Na kratko pritisnite tipko za vklop / izklop polirnega stroja. Zasveti ustrezno število stranskih LED-indikatorjev.

4. Zagon stroja

Za vklop in izklop stroja držite tipko pod polirnim strojem približno 3 sekunde in obračajte vrtljivi gumb na vrhu stroja v nasprotni smeri urnega kazalca na zeleno raven med 1 in 10. Ravni uravnavajo hitrost stroja in polirnega koluta. Izbirate lahko med stopnjo 1 do stopnje 10 in neprekinjeno prilagajate hitrost uporabe v tem območju do 3.000 vrt / min.

Prosimo, upoštevajte: večja je hitrost, višja je temperatura na barvi. To lahko privede do škode. Zato vedno upoštevajte predpise in priporočila proizvajalcev barv in izdelkov za nego.

Splošni napotki za poliranje

Pri poliranju lakiranih površin vedno upoštevajte navodila proizvajalca polirnega sredstva. Stroj uporabljajte samo, če znate z njim upravljati. Polirna sredstva in paste vsebujejo brusilna sredstva, ki lak ali površino spolirajo do visokega sijaja, medtem ko odstranjujejo material. Pritisk na polirno sredstvo vedno prilagodite okoliščinam, da se izognete poškodbam.

Priložene polirne blazinice lahko operete v stroju do 30 ° in ponovno uporabite.

Navodila za vzdrževanje in nego

Da bi zagotovili najdaljšo možno življenjsko dobo stroja, poskrbite, da je stroj vedno shranjen v suhih prostorih in prostorih, kjer ni prahu. Stroj ne sme priti v stik z vodo. Stroj smete čistiti samo z vlažno krpo po površini. Če je mogoče, stroj vedno hranite v torbi ali v priloženi škatli.

Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo iz naprave in jo shranite ločeno, na suhem mestu, kjer ni prahu.

Pri poliranju izvajajte ravno toliko pritiska, da polirni stroj rahlo leži v roki.

Polirnega stroja ne preobremenjujte dlje časa, visok tlak poveča hitrost pri odstranjevanju barve in obremenjuje motor. Polirni stroj ni zasnovan za grobo brušenje.

Tehnični podatki

Polnilnik

Napajanje:

230 V ~ 50Hz

Moč:

30 W

Dolžina kabla:

180 cm

Vtič:

Raven euro vtič

Teža:

Prib. 0,25 kg

Polirni stroj

Velikost snemljivega polirnega koluta:	100 mm (z navojem M10)
Velikost blazinice:	100 mm
Uravnavanje hitrosti:	350-3000 vrt. /min
Teža stroja:	Prib. 0,60 kg
Teža baterije:	Prib. 0,18 kg
Nivo hrupa	L _{WA} : 82 dB (A), K _{WA} : 3 dB L _{PA} : 71 dB (A), K _{PA} : 3 dB
Tip baterije:	Litij-ionska
Napetost baterije:	10,8 V
Kapaciteta baterije:	1300 mAh
Vibracija:	a _{h,p} : 2,68m/s ² , K:1,5m s ²

Opomba:

Najdaljša uporaba baterije je približno 1 ura s popolnoma napolnjeno baterijo, če deluje na najvišji ravni brez obremenitve. Zaradi uporabe pod obremenitvijo se življenjska doba baterije temu primerno zmanjša in se zato lahko spreminja.

Nadomestni deli

Rezervni deli, ki jih je možno naročiti:

640202	Dino KRAFTPAKET Nadomestna baterija 10,8 V
640203	Dino KRAFTPAKET Polnilna postaja za 10,8 V baterijo
640204	Dino KRAFTPAKET Nadomestni snemljivi polirni kolut
640205	Dino KRAFTPAKET Nadomestne polirne blazinice v kompletu (3 kosi) 100 mm

Še več informacij o dodatkih in nadomestnih delih najdete na spletni strani www.rdi-automotive.com

Kontaktne podatke

R.D.I. Deutschland
Autoteile + Vertriebs GmbH
Gahlenfeldstr. 36
58313 Herdecke

Spletna stran: www.dino-kraftpaket.de



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Akumulatorski rotacijski polirni stroj Dino KRAFTPAKET 640241**
Kat. št.: **16 94 687**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Herdecke, 1. 2. 2018

S to izjavo, mi, podjetje r.d.i. Deutschland GmbH, izjavljamo, da so spodaj našete naprave zaradi svoje zasnove in konstrukcije ter različic, ki smo jih dali v promet, v skladu z ustreznimi temeljnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami direktiv ES. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če se naprave spremenijo brez našega dogovora.

Številka izdelka / ime

Dino KRAFTPAKET akumulatorski polirni stroj, 10,8V 100mm

R.d.i. številka izdelka: 640241

Ustrezne direktive ES / uporabljeni usklajeni standardi

- | | |
|--------------------|--|
| 2011/65/EU | Omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi |
| 2015/863/EU | Elektronske naprave (RoHS) |
| 2004/108/ES | Elektromagnetna združljivost (EMC)
ES 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011, ES 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 |
| 2006/42/ES | Direktiva o strojih
ES 60745-1: 2009 + A11: 10, ES 60745-2-3: 2011 + A2: 13 + A11: 14 |
| AfPS 2014: PAH | GS 01 Zahteva glede vsebnosti PAH v izdelkih |
| 2006/42/ES | |
| UN 38.3 | Transportni test celicah in baterijah |
| Polnilnik za 230V: | r.d.i. številka izdelka 640203 |
| 2011/65 / EU | Omejitev uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) |
| 2006/95/EU | Direktiva o nizki napetosti |
| 2004/108/ES | Elektromagnetna združljivost (EMC)
ES 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011, ES 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
ES 60335-1: 2012 ES 60335-2-29: 2004 + A2: 10, ES 62233: 2008
ES 61000-3-2: 2006 + A12009 + A2: 2009, 61000-3-3: 2013 |

Tehnični direktor, QM -

Po pooblastilu: dipl. ing. K.H. Vieth

Izvirna izjava EU o skladnosti



dino-kraftpaket.de

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Herdecke, den 01.02.2018

Hiermit erklären wir, die r.d.i. Deutschland GmbH, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Artikelnummer/Bezeichnung

Dino KRAFTPAKET Poliermaschine AKKU 10,8V 100mm

r.d.i. Artikelnummer: 640241

Einschlägige EG-Richtlinien / angewandte harmonisierte Normen

2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
2015/863/EU Elektronikgeräten (RoHS)

2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
EN 60745-1:2009+A11:10, EN60745-2-3:2011+A2:13+A11:14

AfPS GS 2014:01 PAK Anforderung hinsichtlich des Gehaltes an PAK in Produkten

UN 38.3 Transport Test an Zellen und Batterien


Ladegerät für 230V: r.d.i. Artikelnummer 640203

2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten (RoHS)

2006/95/EU Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008
EN 60335-1:2012 EN 60335-2-29:2004+A2:10, EN 62233:2008
EN 61000-3-2:2006+A12009+A2:2009, 61000-3-3:2013

- Technical Manager, QM -


ppa. Dipl.-Ing. K.H. Vieth

r.d.i. Deutschland Autoteile + Vertriebs GmbH

Gahlenfeldstr. 36 D-58313 Herdecke Tel.: 02330/805 550 Fax: 02330/805 150 E-Mail: info@rdi-automotive.com
UST.IdNr.: DE814951342 Eingetragen beim Registergericht Hagen HRB 5055 WEEE-Reg.-Nr. DE 47537000