



NAVODILA ZA UPORABO

Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk RSL Sygonix SY-3525546

Kataloška št.: 17 62 773



sygonix®

Kazalo

Aktualna navodila za uporabo	2
Razlaga simbolov	2
Vsebina paketa.....	2
Predvidena uporaba	3
Varnostni napotki.....	3
Vzpostavitev povezave med stikalom za brezžično preklapljanje sijalk in oddajnikom za brezžično preklapljanje	5
Vzpostavitev povezave med stikalom za brezžično preklapljanje sijalk in več oddajnikov za brezžično preklapljanje	5
Brisanje že povezanih stikal za brezžično preklapljanje sijalk z oddajnika za brezžično preklapljanje	5
Priprava na uporabo in testiranje delovanja.....	6
Domet.....	6
Vzdrževanje in čiščenje	7
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	7
Odstranjevanje	7
Tehnični podatki	7
Garancijski list	9
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	10
Izvirna izjava EU o skladnosti	11

Aktualna navodila za uporabo

Aktualna navodila za uporabo si lahko prenesete z naše spletnne strani www.conrad.com/downloads ali pa skenirate QR-kodo, ki jo vidite desno.
Upoštevajte napotke na spletni strani.



Razlaga simbolov



Simbol s strelo v trikotniku se uporablja, če je lahko ogroženo vaše zdravje, na primer zaradi električnega udara.



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

Vsebina paketa

- Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk RSL
- Navodila za uporabo

Predvidena uporaba

S tem stikalom za brezžično preklapljanje sijalk lahko sijalko, ki je privita v vznožek stikala, brezžično vklapljate oziroma izklapljate z ustreznim daljinskim stikalom za brezžično preklapljanje.

Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk je opremljeno z vznožkom E27. Vanj lahko privijete sijalko z maksimalno močjo 100 W.

Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlogo, na primer v kopalnici in podobno.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda žeeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Varnostni napotki



Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in informacij za pravilno uporabo v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo, ki bi iz tega lahko sledile. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Izdelek ni igrača. Poskrbite za to, da se ne bo nahajala v bližini otrok in domačih živali.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:
 - vidne poškodbe na napravi,
 - naprava več ne deluje pravilno,
 - naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogojmi okolice ali
 - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo drugih naprav, ki jih priključite na ta izdelek.
- Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk se lahko uporablja samo v kombinaciji z vznožkom E27 z napetostjo 230 V/AC, 50 Hz.
- Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan! Če odkrijete poškodbe, izdelka več ne uporabljate! Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
- Če je ohišje izdelka poškodovano, izdelka več ne uporabljajte! Če je izdelek še povezan z omrežno napetostjo, potem se ga več ne dotikajte! Najprej na vseh polih prekinite napajanje električnega kabla (izklopite inštalacijski odklopnik/varovalko/FID-stikalo) in šele nato odvijte okov sijalke iz izdelka. Izdelek pošljite na popravilo v specializirano delavnico ali pa ga odstranite okolju prijazno.
- Poskrbite za to, da se izolacija celotnega izdelka ne bo poškodovala ali uničila. Izdelka nikoli ne razstavljaljajte! V notranosti izdelka ni sestavnih delov, ki bi jih lahko sami vzdrževali.
- Izdelek se ne sme nahajati v bližini močnih magnetnih polj, ki jih oddajajo stroji, elektromotorji ali zvočniki.
- V navzočnosti otrok bodite še posebej previdni. Otroci lahko poskušajo v odprtine vstavljati predmete. Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar!
- Pri inštalaciji je treba predvideti ločilnik, ki lahko izdelek loči od omrežne napetosti na vseh polih (na primer FID-stikalo).
- Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk je namenjeno uporabi izključno v suhih zaprtih prostorih.
- Izdelek med delovanjem nikoli ne sme biti pokrit. Poskrbite za zadostno prezračevanje na mestu uporabe.
- Med delovanjem se nikoli z rokami ne dotikajte sijalke, ki je privita v stikalo za brezžično preklapljanje sijalk. Obstaja nevarnost opeklin in tveganje za življenjsko nevaren električni udar.
- Pazite, da stikala za brezžično preklapljanje sijalk ne boste preobremenili (upoštevajte priključno moč, ki je navedena v poglavju "Tehnični podatki" na koncu teh navodil za uporabo!).
- V primeru dvomov glede delovanja, varnosti ali priključitve izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oziroma specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejеле navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Vzpostavitev povezave med stikalom za brezžično preklapljanje sijalk in oddajnikom za brezžično preklapljanje

- Po potrebi (na primer na daljinskem upravljalniku za brezžično preklapljanje) na oddajniku s pomočjo izbirnega stikala za stikalno skupino nastavite, s katero stikalno skupino naj bo povezano stikalo za brezžično preklapljanje sijalk.
- Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk privijte v vznožek E27. Poskrbite za to, da napajalni kabli vznožka E27 niso pod napetostjo.
- Potem ko stikalo za brezžično preklapljanje sijalk privijete v vznožek E27, lahko v stikalo za brezžično preklapljanje sijalk privijete še sijalko (E27, maksimalno 100 W).
- Nato aktivirajte vznožek E27 (običajno z ustreznim stikalom za luč), v katerega ste privili stikalo za brezžično preklapljanje sijalk. Rdeča LED-lučka „Indicator“ utripi.
- Preden LED-lučka „Indicator“ neha utripati, pritisnite tipko ON želenega stikalnega kanala na oddajniku za brezžično preklapljanje, s katerim želite povezati stikalo za brezžično preklapljanje sijalk. Rdeča LED-lučka „Indicator“ sveti. Postopek vzpostavljanja povezave je uspešno zaključen.

Vzpostavitev povezave med stikalom za brezžično preklapljanje sijalk in več oddajniki za brezžično preklapljanje

→ **To stikalo za brezžično preklapljanje sijalk lahko vzpostavi povezavo z do 10 oddajniki za brezžično preklapljanje.**

- Po potrebi (na primer na daljinskem upravljalniku za brezžično preklapljanje) na oddajniku s pomočjo izbirnega stikala za stikalno skupino nastavite, s katero stikalno skupino naj bo povezano stikalo za brezžično preklapljanje sijalk.
- Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk privijte v vznožek E27. Poskrbite za to, da napajalni kabli vznožka E27 niso pod napetostjo.
- Potem ko stikalo za brezžično preklapljanje sijalk privijete v vznožek E27, lahko v stikalo za brezžično preklapljanje sijalk privijete še sijalko (E27, maksimalno 100 W).
- Nato aktivirajte vznožek E27 (običajno z ustreznim stikalom za luč), v katerega ste privili stikalo za brezžično preklapljanje sijalk.
- Pritisnite tipko „ON/OFF Learning Code“, dokler LED-lučka „Indicator“ ne začne utripati.
- Preden LED-lučka „Indicator“ neha utripati, pritisnite tipko ON želenega stikalnega kanala na oddajniku za brezžično preklapljanje, s katerim želite povezati stikalo za brezžično preklapljanje sijalk. LED-lučka „Indicator“ sveti. Postopek vzpostavljanja povezave je uspešno zaključen.

Brisanje že povezanih stikal za brezžično preklapljanje sijalk z oddajnika za brezžično preklapljanje

Pri tem upoštevajte navodila za uporabo ustreznega oddajnika za brezžično preklapljanje.

Priprava na uporabo in testiranje delovanja

- Po potrebi (na primer na daljinskem upravljalniku za brezžično preklapljanje) na oddajniku nastavite ustrezeno stikalno skupino.
- Nato aktivirajte vznožek E27 (običajno z ustreznim stikalom za luč), v katerega ste privili stikalo za brezžično preklapljanje sijalk.
Nato lahko preverite delovanje stikala za brezžično preklapljanje sijalk, tako da kratko pritisnete pripadajočo tipko ON ustreznega stikalnega kanala na oddajniku. Rdeča LED-lučka „Indicator“ zasveti. Privita sijalka začne svetiti.
- Ko kratko pritisnete tipko OFF ustreznega stikalnega kanala na oddajniku, potem LED-lučka „Indicator“ neha svetiti. Privita sijalka neha svetiti.
Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk lahko tudi ročno aktivirate oziroma deaktivirate, tako da pritisnete tipko „ON/OFF Learning Code“.

Domet

- Domet prenosa radijskih signalov med oddajnikom za brezžično preklapljanje in stikalom za brezžično preklapljanje sijalk pod optimalnimi pogoji znaša do 150 metrov.

→ **Pri tem podatku o dometu gre za tako imenovani domet na prostem (domet pri neposrednem vidnem kontaktu med oddajnikom in sprejemnikom brez motečih vplivov).**

V praktični uporabi pa se med oddajnikom in sprejemnikom nahajajo stene, stropi itd., ki ustrezeno zmanjšajo domet.

Zaradi različnih vplivov na brezžični prenos žal ne moremo zagotoviti točno določenega dometa.

Ponavadi uporaba naprave v enodružinski hiši poteka brez težav.

Domet se lahko občutno zmanjša zaradi naslednjih dejavnikov:

- stene, stropi iz armiranega betona,
- prevlečene/naparjene izolirane okenske šipe,
- bližina kovinskih in prevodnih predmetov (na primer radiatorji),
- bližina človeškega telesa,
- širokopasovne motnje, na primer v stanovanjskih naseljih (DECT-telefoni, mobilni telefoni, brezžične slušalke, brezžični zvočniki, brezžične vremenske postaje, elektronske varuške itd.),
- bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov,
- bližina slabo oklopljenih ali pogosto delujočih računalnikov ali drugih električnih naprav.

Vzdrževanje in čiščenje



Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne odpirajte/razstavljate.

- Pred čiščenjem počakajte, da se izdelek in privita sijalka popolnoma ohladita.
- Izdelek lahko čistite samo v stanju, ko ni pod napetostjo!
- Izdelek čistite samo s suho, čisto in mehko krpo. V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje ali celo negativno vplivajo delovanje naprave.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

S tem podjetje Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Nemčija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

→ Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.conrad.com/downloads

Izberite želen jezik, tako da kliknete na simbol zastave, in v iskalno polje vnesite kataloško število izdelka. Nato si lahko izjavo o skladnosti prenesete v PDF-formatu.

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja.

Tehnični podatki

Obratovalna napetost	230 V/AC, 50 Hz
Sprejemna frekvanca	433,05-434,79 MHz
Domet sprejema	Maksimalno 150 metrov (na odprttem terenu)
Zaščitni razred	I
Sijalka	Maksimalno 100 W sijalka; E27
Območje delovne temperature	0 do +35 °C
Mere (Ø x V)	Približno 62 x 100 mm

Sygonix, proizvajalec: Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Proizvajalec:

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1
92240 Hirschau
Nemčija

Telefon: 080 5055
Faks: 01 78 11 250
Elektronska pošta: info@conrad.si
Spletna stran: www.conrad.si



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Stikalo za brezžično preklapljanje sijalk RSL Sygonix SY-3525546**
Kat. št.: **17 62 773**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

na lastno odgovornost izjavlja, da je/so izdelek/izdelki

Št. izdelka	Opis	Št. modela
1762773	Vznožek za brezžično preklapljanje sijalk, bele barve, maksimalna moč do 100 W	RSL885R

v skladu z naslednjimi direktivami, standardi in/ali uredbami.

Odgovorno podjetje za Evropo:

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Nemčija

Direktiva RED 2014/53/EU

ES 60598-1:2015

ES 61347-2-2:2012

ES 61347-2-11:2001

ES 61347-1:2015

ES 60238:2004+A1:2008+A2:2011

ES 301 489-3 V1.6.1

ES 301 489-1 V1.9.2

ES 300 220-2 V3.1.1

Direktiva RoHS 2011/65/EU

Oznaka CE na izdelku



Hong Kong, 4.10.2018

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

G. Christian Listl
Pooblaščeni predstavnik proizvajalca

Izvirna izjava EU o skladnosti

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG **DECLARATION OF CONFORMITY**

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das(die) Produkt(e)
Declares on our own responsibility, that the product(s)

Bestell Nr. <i>Order No</i>	Bezeichnung <i>Description</i>	Modell Nr. <i>Model No</i>
1762773	Remote Control Light Bulb Socket, white color, max power to 100 w	RSL885R

konform ist (sind) mit folgenden Richtlinien, Normen und/oder Verordnungen.
is (are) in conformity with following directives, norms and/or regulations.

Verantwortlich für Europa: Responsible for Europe:
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

RED Richtlinie 2014/53/EU / RED directive 2014/53/EU

EN 60598-1:2015
EN 61347-2-2:2012
EN 61347-2-11:2001
EN 61347-1:2015
EN 60238:2004+A1:2008+A2:2011
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 300 220-2 V3.1.1

RoHS Richtlinie 2011/65/EU / RoHS directive 2011/65/EU

CE Zeichen auf dem Produkt / *CE marking on product*

CE

Hong Kong, 4.10.2018

CEI Conrad Electronic International (HK) Limited
18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong



Mr. Christian Listl
Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers
Authorized representative of manufacturer