



## Digitalni voltmetar s 4 številkami - Navodila



### Tehnične specifikacije

Člen št.	COM-VM433
Delovna napetost	3,5 - 30 V (DC)   Možnost delovanja prek merilne napetosti
Merilno območje	0 - 33V
Natančnost merjenja	+0,3%
Delovna temperatura	-10 - 65°C
Hitrost osveževanja	500MS
Način prikaza	4 številke Prikaz segmentov
Velikost zaslona	0,36"
Barva zaslona	Rdeča
Značilnosti	dodelitev kabla - (rdeča): Napajalna napetost (+) - (Črna): Masa (-) - (rumena): Merilna napetost  Dolžina kabla: 14 cm
Dimenzije	48 x 29 x 22 mm
Teža	16g
EAN	4250236817873