



## NAVODILA ZA UPORABO

### **Ekscentrični polirni stroj Dino KRAFTPAKET 640300**

Kataloška št.: 19 83 678



## Kazalo

Uvod .....	2
Splošni napotki .....	2
Posebne lastnosti .....	3
Opis izdelka .....	3
Varnostni napotki .....	4
Splošni nasveti za uporabo .....	5
Navodila za vzdrževanje in nego .....	6
Tehnični podatki .....	6
Nadomestni deli .....	7
Kontaktne podatki .....	7
Garancijski list .....	8

## Uvod

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali izdelek **Dino KRAFTPAKET, ekscentrični polirni stroj z dvojnimi delovanjem**.

Ta stroj je s tehnologijo dvojnega delovanja in ekscentričnimi gibi idealna naprava za poliranje vseh barvnih površin. S to tehnologijo so tako profesionalci kot ambiciozni hobi uporabniki opremljeni za doseganje popolnih rezultatov. Število vrtljajev, ki jih je mogoče regulirati v širokem razponu, tudi neizkušeni že od samega začetka omogoča doseganje zelo dobrih rezultatov poliranja.

Stroj se zažene z električno nadzorovanim mehkim zagonom in konstantno ohranja število vrtljajev tudi pod obremenitvijo. Posebno gibanje brusilnih kolutov (dvojno delovanje) preprečuje nastanek tako imenovanih hologramskih sledi poliranja. Globok sijaj brez sledi poliranja je rezultat poliranja s tem strojem.

Motor in menjalnik sta robustno oblikovana. Delovna toplota motorja se razprši tako, da se ohišje in površina oprijema le nekoliko segrejeta.

Za čim manj utrujajoče delo pa ne poskrbi le zmanjšano vibriranje s posebno zasnovo menjalnika, ampak tudi zmanjšano proizvodnje hrupa pri delovanju.

Ekscentrični polirni stroj Dino KRAFTPAKET ima na voljo tudi druge lastnosti, ki so rezultat dolgoletnih izkušenj in razvoja in olajšajo delo s to napravo.

## Splošni napotki



Pred uporabo polirnega stroja natančno preberite ta navodila za uporabo.



Pri delu s polirnim strojem nosite zaščitna očala.



Pri delu s polirnim strojem prosimo nosite zaščito za ušesa.



Dvojna izolacija (razred II). Ozemljen vtič ni potreben.



Opozorilo: Nevarnost telesnih poškodb in poškodb naprave.



V EU ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči z gospodinjstvi odpadki. Stare naprave vsebujejo dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in ki jih je treba nadzorovano odstranjevati, da ne škodijo okolju ali zdravju ljudi. Zato stare naprave odstranite z ustreznimi zbirnimi sistemi ali odsluženo napravo oddajte na mestu, kjer ste jo kupili. Naprava bo nato reciklirana.

### Posebne lastnosti

1. Majhna, priročna, zelo lahka naprava (le približno 2,6 kg s kablom in polirno blazinico, pripravljena za uporabo) z dobrim težiščem za enostavno delo
2. Zelo dolg kabel (5 m) za največjo možno mobilnost
3. Za optimalne rezultate vključene 4 polirne blazinice
4. Vključno 2 podporna koluta (125 mm + 150 mm)
5. V 6 stopnjah nastavljivo število vrtljajev z mehkim zagonom od 1600 do 4200 vrt./min.
6. Elektronika s stalnim številom vrtljajev pod obremenitvijo konstantno ohranja izbrano število vrtljajev.
7. Priročen palični ročaj – ki ga je možno namestiti na obeh straneh
8. Kotno nastavljiv ročaj
9. Priročno stikalo za VKLOP / IZKLOP

### Opis izdelka



### **Pregled sestavnih delov:**

- 1 Snemljiv polirni kolut (125 mm + 150 mm) z oprijemom
- 2 Stikalo za vklop / izklop (stikalo za neprekinjeno obratovanje)
- 3 Vrtljivo kolo za uravnavanje števila vrtljajev
- 4 Napajalni kabel (5 m) s konturnim vtičem
- 5 Polirne blazinice (125 mm + 150 mm), zamenljive; črna zaključna polirna blazinica in rumena polirna blazinica
- 6 Palični ročaj
- 7 Kotno nastavljiv ročaj
- 8 Nadomestno oglje
- 9 Inbus ključ

### **Varnostni napotki**

- Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo.
- Nepravilna uporaba lahko poškoduje barvo ali površino, ki jo obdelujete.
- Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
- Napravo uporabljajte samo za predvidene namene in uporabljajte samo primerno opremo in sredstva za vzdrževanje.
- Pazite, da z napravo ne udarjate in da ne pade na tla in da kabla ne vlečete vzdolž ostrih robov.
- Napajalnika pri odstranjevanju iz vtičnice ne vlecite za kabel.
- Pazite, da se kabli ne prepogibajo ali zvijajo, ker lahko to povzroči škodo.
- Pred vsako uporabo bodite pozorni na poškodbe naprave. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih naprav, ker lahko pride do električnega udara ali poškodb.
- To napravo smejo uporabljati samo osebe, katerih fizično in duševno stanje omogoča in dovoljuje uporabo, naprave pa ne smejo uporabljati otroci.
- Pazite, da med delovanjem naprave odprtine za prezračevanje niso prekrite.
- Pred menjavo dodatne opreme ali polirnih blazinic vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Po vsaki uporabi izklopite napravo in nastavite število vrtljajev na najnižjo stopnjo, pri tem pa se prepričajte, da se vklopi le, ko ga položite na lak.
- Napravo pospravite v platneno vrečko šele, ko se ohladi.
- Upoštevajte navodila proizvajalca negovalnih sredstev o pravilnem ravnanju s strojem.
- Prepričajte se, da ko se stroj vrti, ne more ujeti ohlapnih predmetov, kot je nakit ali kaj drugega. To lahko povzroči škodo ali poškodbe.
- Če je polirni stroj poškodovan, ga ne smete več uporabljati.
- Nikoli ne odpirajte stroja. Odpiranje stroja razveljavi garancijo in morebitne reklamacije. Napravo lahko odprete šele po poteku garancije in samo usposobljeni električar (zamenjava oglenih ščetk).
- Naprava naj ne bo na dežju ali vlagi. Voda, ki vstopi v električno orodje, poveča nevarnost električnega udara.
- Če napravo uporabljate na prostem, uporabljajte samo podaljške, ki so primerni tudi za zunanjo uporabo. Uporaba podaljška, primerne za zunanjo uporabo, zmanjšuje nevarnost električnega udara.

- Če delovanja električnega orodja v vlažnem okolju ni mogoče preprečiti, uporabite zaščitno stikalo na diferenčni tok. Uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok zmanjša nevarnost električnega udara.
- Vedno nosite osebno zaščitno opremo in zaščitna očala. Če nosite osebno zaščitno opremo, kot so zaščitna maska, nederseči zaščitni čevlji, zaščitna čelada ali zaščito za sluh, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja zmanjšate tveganje za poškodbe.
- Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lase, oblačila in rokavice držite stran od gibljivih delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v gibljive dele.
- Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Splošni nasveti za uporabo

### 1. Odpiranje embalaže in preverjanje

Celotno vsebino paketa razpakirajte in preverite, ali so priloženi vsi elementi. Kasnejših reklamacij ne sprejemamo.

#### Vsebina paketa:

1 x polirni stroj Dino KRAFTPAKET 21 mm 900 W, 1 x inbus ključ, 2 x polirni kolut (125 mm + 150 mm), 2 x polirna blazinica (125 mm + 150 mm) rumena, 2 x zaključna blazinico (125 mm + 150 mm) črna, 1 x komplet nadomestnega oglja, 1 x palični ročaj + ročaj, 1 x platnena vreča, navodila za uporabo.

### 2. Namestitev / odstranjevanje snemljivega polirnega koluta na napravi (snemljiv polirni kolut z oprijemom 1)

Snemljivo polirni kolut z roko trdno držite in z inbus ključem sprostite ali privijte osrednje vijake snemljivega polirnega koluta. Pozor: Snemljiv polirni kolut ima odprtino. Tega je potrebno namestiti točno na pogonsko enoto stroja.

### 3. Pritrditev polirne blazinice (polirne blazinice 5)

Če želite pritrditi polirno blazinico, blazinico z oprijemljivo stranjo (bela) trdno pritisnite na snemljivo pritrdilni kolut. Nato z majhnimi premiki blazinice preverite pravilno prileganje.

OPOMBA: Uporabljajte samo čiste blazinice, brez prahu, da se izognete poškodbam barve in površine.

### 4. Zagon stroja (stikalo za VKLOP / IZKLOP 2) in uravnavanje števila vrtljajev (3)

Za vklop naprave pritisnite stikalo VKLOP (I) / IZKLOP (O). Prepričajte se, da se stroj vključi le, ko je na lakirani površini z ustreznim negovalnim sredstvom in primerno polirno blazinico, število vrtljajev pa je nastavljeno na najnižjo vrednost. Število vrtljajev stroja je odvisno od uporabe in je nastavljivo od 1.600 do 4.200 vrtljajev /

min. Na vrtljivem kolesu lahko v 6 stopnjah nastavite hitrost od 1.600 do 4.200 vrtljajev / min.

OPOMBA: Število vrtljajev ob koncu uporabe nastavite na najnižjo stopnjo, da se izognete poškodbam med pri naslednjem zagonu stroja.

Izogibajte se sprijemanju polirnega sredstva zaradi visokega števila vrtljajev in s tem povezanemu segrevanju površine!

### Splošni napotki za poliranje

Pri poliranju lakiranih površin vedno upoštevajte navodila proizvajalca polirnega sredstva. Stroj uporabljajte samo, če znate z njim upravljati. Polirna sredstva in paste vsebujejo brusilna sredstva, ki lak ali površino spolirajo do visokega sijaja, medtem ko odstranjujejo material. Pritisk na polirno sredstvo vedno prilagodite okoliščinam, da se izognete poškodbam.

Za nanašanje in obdelavo polirne paste uporabite rumeno, tršo blazinico. Črne, mehkejšje blazinice so namenjene odstranjevanju laka in dejansko poliranju barve.

Začnite z majhnim številom vrtljajev in jih povečajte tako, da ustrezajo pogojem, kot so polirno sredstvo, stanje laka, ogrevanje barve, pritisknemu tlaku.

Priložene blazinice za poliranje lahko strojno operete pri temperaturi do 30 ° C in ponovno uporabite.

### Navodila za vzdrževanje in nego

Da bi zagotovili najdaljšo možno življenjsko dobo stroja, poskrbite, da je stroj vedno shranjen v suhih prostorih in prostorih, kjer ni prahu. Stroj ne sme priti v stik z vodo. Stroj smete čistiti samo z vlažno krpo po površini. Če je mogoče, stroj vedno hranite v torbi ali v priloženi škatli.

Pri poliranju izvajajte ravno toliko pritiska, da polirni stroj rahlo leži v roki. Polirnega stroja ne preobremenjujte dlje časa, visok tlak poveča hitrost pri odstranjevanju barve in obremenjuje motor.

Polirni stroj ni zasnovan za grobo brušenje.

### Tehnični podatki

Napajanje .....	230 V ~ 50Hz
Moč .....	900 W
Priključek za poliranje .....	21 mm
Nastavitve števila vrtljajev .....	6 stopenj od 1600 - 4 200 vrt./min
Hitrost priključka za poliranje .....	1.600–4.200 vrt./min
Velikost snemljivega polirnega koluta .....	125 mm + 150 mm
Velikosti blazinice .....	125 mm + 150 mm
Mere navoja .....	5/16 "-24
Teža stroja .....	prib. 26 kg (vključno z napajalnim kablom in polirno ploščo)
Nivo hrupa .....	L <sub>WA</sub> : 95,3 dB (A), K <sub>WA</sub> : 3 dB / L <sub>pA</sub> : 84,3 dB (A), K <sub>pA</sub> : 3 dB
Vibracija .....	a <sub>h, p</sub> : 3,69 m / s <sup>2</sup> , K: 1,5m / s <sup>2</sup>
Material .....	ohišje iz gumiranega plastike
Dolžina kabla .....	5 m
Napajalnik .....	: vtič tip C (CEE 7/17) "konturni vtič"

## Nadomestni deli

Rezervni deli, ki jih je možno naročiti:

640216 Dino KRAFTPAKET polirna blazinica, 150mm, rumena, srednje velika

640312 Dino KRAFTPAKET polirna blazinica, 125 mm, rumena, srednje velika

640217 Dino KRAFTPAKET polirna blazinica, 150mm, črna, mehka

640313 Dino KRAFTPAKET polirna blazinica, 125 mm, črna, mehka

640222 Dino KRAFTPAKET inbus ključ, 5 mm za polirni stroj, št. izd. 640.300

640233 Dino KRAFTPAKET snemljiv polirni kolut 150 mm za polirni stroj, št. izd. 640300

640258 Dino KRAFTPAKET snemljiv polirni kolut 125 mm za polirni stroj, št. izd. 640300

640314 Dino KRAFTPAKET nadomestno oglje za polirni stroj, št. izd. 640300

Še več informacij o dodatkih in nadomestnih delih najdete na spletni strani [www.dino-kraftpaket.de](http://www.dino-kraftpaket.de)

## Kontaktne podatke

R.D.I. Deutschland  
Autoteile + Vertriebs GmbH  
Gahlenfeldstr. 36  
58313 Herdecke

Spletna stran: [www.dino-kraftpaket.de](http://www.dino-kraftpaket.de)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Ekscentrični polirni stroj Dino KRAFTPAKET 640300**  
Kat. št.: **19 83 678**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**