



NAVODILA ZA UPORABO

## Napajalnik Eaxus 4260183015956

Kataloška št.: 23 45 235

EAXUS

## Kazalo

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Prednosti in podrobnosti .....              | 2 |
| Tehnične specifikacije.....                 | 2 |
| Opis .....                                  | 3 |
| Vsebina paketa.....                         | 4 |
| Varnostni napotki.....                      | 4 |
| Odstranjevanje .....                        | 4 |
| Izjava o skladnosti .....                   | 5 |
| Informacije o proizvajalcu in izdelku ..... | 6 |
| Garancijski list .....                      | 7 |

## Prednosti in podrobnosti

- Kakovosten univerzalni napajalni / polnilni kabel znamke Eaxus, vključno z 8 nastavki za skoraj vse prenosnike in tablične računalnike. Dolžina kabla 1,60 metra, do 4,5 A - izhodna moč 96 W.
- Izhodna napetost univerzalnega napajalnika je preprosto nastavljiva med 12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V in 24V. Napetost, ki jo želite nastaviti, je na spodnji strani naprave.
- Preprosto nastavite pravilno trenutno napetost, priključite ustrezen nastavek in že ste pripravljeni. Omogoča vam varno delovanje vašega prenosnika zaradi zaščite pred prekomernim polnjenjem in zaščite pred kratkim stikom.
- Z našimi informacijami primerjajte, ali je ta napajalnik primeren tudi za vaš prenosnik! Če kaj ne ustreza, se obrnite na prodajalca.
- Za skoraj vse modele npr. Acer Aspire, Swift, TravelMate, Extensa, Predator, Asus Zenbook, TUF, ROG, VivoBook, Dell Inspiron, XPS serija G, Latitude, Precision, Fujitsu Lifebook, Celsius, HP, Lenovo ThinkPad, Ideapad, V Series, Yoga, Legion, Medion Akoya, Erazer MSI, Toshiba Satellite Pro, Dynabook, Sony, Samsung, IBM, Compaq in številne druge naprave.

## Tehnične specifikacije

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Izhodni tok (največ):             | 1500 mA                                                 |
| Izhodni tok (največ) – zaokrožen: | 1,5 A                                                   |
| Kraj uporabe                      | Vtičnica                                                |
| Tip izdelka                       | Vtični napajalnik, nastavljiv                           |
| Vhodna napetost                   | 230 V / 0,5 A (največ)                                  |
| Vhodna moč                        | 115 W (največ)                                          |
| Učinkovitost                      | 83% (največ)                                            |
| Izhodna moč                       | 96 W / 4,5 A (največ)                                   |
| Izhodna napetost                  | 12/15/16/18/19/20 V (največ 4,5 V), 24 V (največ 4,0 A) |

## Izvedba

| Barva  | Mere zunaj | Mere od znotraj | Dolžina |
|--------|------------|-----------------|---------|
| Črna   | 6,0 mm     | 4,5 mm          | 14 mm   |
| Zelena | 6,3 mm     | 3,0 mm          | 14 mm   |
| Bela   | 5,5 mm     | 2,6 mm          | 12 mm   |
| Modra  | 5,5 mm     | 2,1 mm          | 12 mm   |
| Rumena | 5,5 mm     | 1,7 mm          | 12 mm   |
| Rumena | 4,8 mm     | 1,7 mm          | 12 mm   |
| Rumena | 4,0 mm     | 1,6 mm          | 12 mm   |
| Rdeča  | 3,5 mm     | 1,4 mm          | 11 mm   |

## Opis

Univerzalni AC / DC-napajalnik Eaxus je preklopni napajalnik in je zasnovan za vhodne napetosti največ 230 V in izhodne napetosti največ 24 V. Obseg dobave vključuje 8 praktičnih nastavkov za vtiče, ki so združljivi z običajnimi električnimi napravami.

Pred uporabo: Preverite, ali so vsi vtiči pravilno priključeni. Izberite tudi pravo izhodno napetost za svojo napravo.

Ta univerzalni AC / DC-napajalnik Eaxus z 8 priključki na vtiče se obnaša popolnoma enako kot originalni napajalnik za enosmerno napajanje v vaših napravah.

Če imajo vaše naprave vgrajeno baterijo, jo lahko polnite z našim enosmernim napajalnikom. Vtični napajalnik ima tudi rdečo LED-lučko, ki zasveti takoj, ko je priključen na vir napajanja.

Zahvaljujoč 8 priloženim nastavkom je napajalnik združljiv s skoraj vsemi prenosniki in tabličnimi računalniki proizvajalcev, kot so Acer Aspire, Swift, TravelMate, Extensa, Predator, Asus Zenbook, TUF, ROG, VivoBook, Dell Inspiron, XPS, serija G, Latitude, Precision, Fujitsu Lifebook, Celsius, HP, Lenovo ThinkPad, Ideapad V Series, Yoga, Legion, Medion Akoya, Erazer, MSI, Toshiba Satellite Pro, Dynabook, Sony, Samsung, IBM, Compaq in številni drugi proizvajalci.

Univerzalni napajalnik Eaxus - polnilnik za prenosnike / tablične računalnike in druge naprave - 12-24 V, 96 W, z 8 nastavki.

Naš napajalnik ni združljiv samo z prenosniki in tabličnimi računalniki, temveč tudi s številnimi drugimi napravami. Tako lahko na primer zanesljivo napajate televizorje, eliptične trenažerje, večnamenske naprave, tiskalnike in številne druge električne naprave.

Napetost je nastavljiva med 12V - 24V, izbirate pa lahko med 8 nastavki. To pomeni, da naš napajalnik ustreza velikemu številu gospodinjskih aparatov.

Primerno tudi za številne modele usmerjevalnikov / modemov Fritz! Box, npr. modeli Fritz! Box WLAN 7390, 7490, 7590, 7580, 7270, 6590, 6840, 6490, 3490, 3390, 7560, 7530, 7430, 3390, 6430, 7362SL in številni drugi modeli.

## Vsebina paketa

1 x napajalnik  
8 x različnih nastavkov za vtiče  
1 x napajalni kabel (1,0 m dolžine, torej 1,60 m skupne dolžine kabla)

## Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek in njegova priključna vrstica ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Odstranjevanje

**Obveznost obveščanja v skladu z 18. odstavkom 18. člena Zakona o baterijah**



Baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Po zakonu ste dolžni vrniti odslužene baterije in akumulatorje. Baterije lahko vsebujejo škodljive snovi, ki lahko ob nepravilnem shranjevanju ali odstranjevanju škodujejo okolju ali vašemu zdravju. Vsebuje tudi pomembne surovine, kot so železo, cink, mangan ali nikelj, ki jih je mogoče reciklirati.

Vse baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih.

Simbol s prečrtanim košem za smeti pomeni, da baterij in polnilnih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Pod tem simbolom boste našli tudi naslednje simbole z naslednjim pomenom:

Hg: baterija vsebuje živo srebro

Cd: baterija vsebuje kadmij

Pb: baterija vsebuje svinec

Če so določene mejne vrednosti presežene, so dodatno označene s kemičnimi simboli kovin (Hg = baterija vsebuje več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra,

Cd = baterija vsebuje več kot 0,002 masnega odstotka kadmija, Pb = baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svinca).

Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti odslužene baterije. Stare baterije, ki jih imamo ali smo jih imeli v naši ponudbi, lahko brezplačno vrnete v naše odpremno skladišče (Spedition Schuon, S. Singer, Lager 2, Industriestrasse 40, 72221 Haiterbach)

## **Varovanje okolja**

Da bi se izognili okoljskim in zdravstvenim težavam, ki jih povzročajo nevarne snovi v električni in elektronski opremi, naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med nesortirane gospodinjske odpadke, vendar jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za več informacij o recikliranju se obrnite na pristojni organ.



## **Opombe o odstranjevanju električne in elektronske opreme**

V zvezi s prodajo električne in elektronske opreme smo vas dolžni obvestiti o naslednjem:

- Vse električne naprave, ki jih je mogoče uporabljati v zasebnih gospodinjstvih, so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih
- Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da je treba stare naprave zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov, starih naprav pa ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
- Uporabniki imajo možnost stare električne in elektronske naprave vrniti pri našem odpremnom skladišču (Spedition Schuon, S. Singer, Lager 2, Industriestrasse 40, 72221 Haiterbach)
- Stare baterije in akumulatorje, ki jih stara naprava ne vključuje, je treba pred predajo ločiti od njih na zbirnem mestu.
- Odgovorni ste za brisanje osebnih podatkov na starih napravah, ki jih želite odstraniti sami.
- Zasebna gospodinjstva imajo možnost vrnitve odsluženih naprav na občinskih zbirališčih v vašem mestu ali občini.

Prosimo, upoštevajte zgornje informacije.

## **Izjava o skladnosti**

Dragi kupec,

Naprava je certificirana s CE in je skladna z zahtevami veljavnih evropskih in nacionalnih smernic.

Eaxus, proizvajalec: Trade4less GmbH, Schlayerstr. 11, 72793 Pfullingen, Nemčija.

Skladnost je dokazana, ustrezne izjave in dokumenti se deponirajo pri proizvajalcu. Da bi ohranili to stanje in zagotovili varno delovanje, morate kot uporabnik upoštevati navodila za uporabo!

Kakršna koli druga uporaba, kot je opisana v navodilih za uporabo, povzroča škodo na tem izdelku; povezan je tudi z nevarnostmi, kot so kratek stik, požar, električni udar itd. Celotnega izdelka ni dovoljeno spreminjati ali predelovati.

Varnostne ukrepe je potrebno upoštevati!

### Informacije o proizvajalcu in izdelku

Trade4less GmbH  
Schlayerstr 11  
72793 Pfullingen  
Nemčija  
Telefonska številka za podporo strankam:  
+49 (0)800-7474 774

Blagovne znamke so last njihovih lastnikov.  
EAXUS je registrirana blagovna znamka podjetja Trade4less GmbH





Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Napajalnik Eaxus 4260183015956**

Kat. št.: **23 45 235**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**