

*Navodila za uporabo*

**TFA**




*Navodila za uporabo*

[www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)



**Kat. Št. 60.2560.xx**

**CE**



## *Navodila za uporabo*


*Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali ta instrument podjetja TFA.*


*Pred uporabo tega izdelka*

- *Pozorno preberite navodila za uporabo.*
- *Navodila za uporabo so priložena napravi ali pa jih lahko prenesete na [www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)*
- *Ta izdelek se sme uporabljati samo tako, kot je opisano v teh navodilih.*
- *Z upoštevanjem navodil v priloženi priročniku boste preprečili poškodbe vašega instrumenta in izgubo zakonskih pravic, ki izhajajo iz napak zaradi nepravilne uporabe.*
- *Posebej upoštevajte varnostne nasvete!*
- *Ta navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.*



2

3





Slika  
1



Slika 2

C 5

Alarm je izklopljen




Slika 3

C 6

Alarm je vklopljen



**Slika 4**



8

9

## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **1. Vsebina dostave**

- Radijsko vodena budilka
- Navodila za uporabo

### **2. Na prvi pogled obseg uporabe in vse prednosti vašega novega instrumenta**

- Najvišja natančnost radijsko vodene ure
- Obrnite budilko za 180° za vklop in izklop alarma
- Alarm s funkcijo dremeža, nastavljiv interval dremeža
- Možnost ročne nastavitve in popravek časovnega pasu
- Obrnjena osvetlitev zaslona (številke svetijo na črnem ozadju)
- Nežno trajno nočno lučko lahko aktivirate s svetlobnim senzorjem
- Jasna osvetlitev ob pritisku na tipko

### **3. Varnostna obvestila**

- Ta izdelek je namenjen izključno za zgoraj opisano področje uporabe.
- Ta izdelek se sme uporabljati samo tako, kot je opisano v teh navodilih.

## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **OPOZORILO**

- Napravo in baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Otroci (mlajši od treh let) lahko pogoltnejo majhne dele.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so ob zaužitju lahko nevarne. Če sumite, da ste baterijo pogoltnili ali se je kako drugače znašla v telesu, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije ne smete metati v ogenj, kratkega stika, razstavljeni ali ponovno polniti. Nevarnost eksploatacije!
- Izpraznjene baterije je treba čim prej zamenjati, da preprečite poškodbe zaradi puščanja. Prepričajte se, da so polarizacije pravilne. Nikoli ne uporabljajte kombinacije starih in novih baterij skupaj, niti baterij različnih tipov. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Pri ravnanju z baterijami, ki puščajo, nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala, odporna na kemikalije.

## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **POZOR**

- *Nepooblaščen popravila, predelave ali spremembe izdelka so prepovedane.*
- *Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.*
- *Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov.*
- *Instrument očistite z mehko vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali čistil.*
- *Zaščitite ga pred vlago!*

### **4. Elementi**

#### **A: Zaslona (slika 1):**

**A 1:** Simbol za sprejem DCF

**A 2:** aktiviran simbol AUTO LIGHT

**A 3:** Čas

**A 4:** Simbol baterije

## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **Samo v položaju ON**

**A 5:** Alarmni simbol je aktiviran

**A 6:** Simbol dremeža

**A 7:** Čas alarma

### **B: Položaj (sliki 2+3):**

**Položajni alarm ON**

**Položajni alarm**

**OFF**


### **C: Gumbi (Slika 2-4):**

**C 1:** gumb **MIN +/-**

**C 2:** Stikalo za vklop/izklop samodejne osvetlitve

**C 3:** gumb **SET**

**C 4:** gumb **HR +/-**



## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **Alarm položaja OFF**

**C 5:** Gumb senzorja **svetlobe** na vrhu

### **Vklopljen alarm položaja**

**C 6:** Senzor **SNOOZE/LIGHT** na zgornji strani

### **D: ohišje (slika 1+4):**

**D 1:** Senzor svetlobe

**D 2:** Predal za baterije


## **5. Začetek**

### **5.1 Vstavite baterije**

- Z zaslona odstranite zaščitno folijo.
- Odprite predalček za baterije in vstavite dve novi bateriji AA 1,5 V, polarnost je prikazana na sliki.
- Podsvetljava se za kratek čas vklopi. Za kratek čas prikažejo vsi segmenti LCD-zaslona. Ponovno zaprite pokrov baterije.

## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **5.2 Radijsko voden sprejem časa**

- Ura zdaj skenira frekvenčni signal DCF in na zaslonu utripa simbol DCF. Ko je časovna koda po nekaj minutah uspešno sprejeta, se na zaslonu enakomerno prikažeta radijsko vodeni čas in simbol DCF.
- Če ni sprejema, lahko inicializacijo začnete ročno. Hkrati pritisnite in za tri sekunde pridržite gumb **MIN** - in **HR** -.
- Simbol DCF utripa.
- Sprejem prekinite tako, da za tri sekunde znova istočasno pritisnete gumb **MIN** - in **HR** -. Simbol za sprejem DCF izgine.
- Sprejem DCF poteka vsak dan ob 2:00, 3:00 in 4:00 zjutraj.
- Obstajajo tri različna stanja sprejema:
  -  utripa - sprejem je aktiven
  - ostane - sprejem je uspešen
  - izgine - ni sprejema
- Če ura ne more zaznati signala DCF (npr. zaradi motenj, oddaljenosti oddajanja itd.), čas lahko nastavite ročno.



## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **5.3 Opomba o radijsko krmiljenem času**

- Čas se prenaša iz atomske ure blizu Frankfurta na Majni s frekvenčnim signalom DCF-77 (77,5 kHz) z dometom približno 1 500 km. Vaša radijsko krmiljena ura sprejema signal, ga pretvori in vedno kaže točen čas. Prilagoditev poletnega in standardnega časa je prav tako samodejna.
- Prepričajte se, da se izogibate bližini virov motenj, kot so računalniški zasloni, televizijski sprejemniki ali trdni kovinski predmeti. V betonskih stenah (ojačanih z jeklom), kot so kleti, je sprejeti signal naravno oslavljen. V skrajnem primeru postavite enoto v bližino okna, da izboljšate sprejem.
- Ponoči so atmosferske motnje običajno manjše. Enkratni dnevni sprejem zadostuje, da je odstopanje natančnosti manjše od 1 sekunde.


## **6. Operacija**

### **6.1 Ročna nastavitvev**

- Pritisnite gumb **SET** in ga držite tri sekunde, da preklopite v način nastavljanja.

## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

- Čas začne utripati. Pritisnite gumb **HR +/-** za nastavitvev ur in gumb **MIN +/-** za nastavitvev minut.
- Nastavitvev potrdite z gumbom **SET**.
- Na zaslonu utripa naslednja nastavljava vrednost.
- Z gumbom **HR +/-** ali **MIN +/-** nastavite želeno nastavitvev.
- Potrdite z gumbom **SET** in pojdite na naslednjo nastavitvev.
- Zaporedje je prikazano na naslednji način:
  - Vklp/izklop sprejema DCF (privzeto: dcF ON)
  - Interval dremeža 5/10/15 minut (privzeto: Sn 5)
  - Časovni pas -9/+9 (privzeto: Zo 0)
  - 24/12-urni format (privzeto: 24Hr)
- Za hitro nastavitvev pritisnite in držite gumb **HR +/-** ali **MIN +/-** v ustreznem načinu nastavitvev. Naprava bo samodejno prekinila način nastavljanja, če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba.



## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

### **6.1.1 Sprejem DCF**

- Privzeto je sprejem DCF aktiviran (dcF on) in po uspešnem sprejemu signala DCF ročna nastavitvev ni potrebna.
- Ko je sprejem časa DCF deaktiviran (dcF OFF), je treba uro nastaviti ročno.
- Če je vklopljen sprejem DCF, se ročno nastavljeni čas prepíše s časom DCF, ko je signal uspešno sprejet.

### **6.1.2 Nastavitev časovnega pasu**

- V načinu nastavitve lahko popravite časovni pas
- Popravek časovnega pasu je potreben v državah, kjer je mogoče sprejeti signal DCF, vendar se časovni pas razlikuje od časa DCF (npr. +1 = ena ura plus).

### **7. Nastavitev časa alarma**


- Obrnite budilko v položaj Alarm ON. Barvna oznaka kaže navzgor. Na zaslonu se prikažeta simbol alarma in zadnji nastavljeni čas alarma (privzeto 6:00). Alarm je vklopljen.


## **TWIST - Radijsko vodena budilka**

- S pritiskom na gumb **HR +/-** nastavite ure, s pritiskom na gumb **MIN +/-** pa minute.
- Ko je alarm aktiviran, začne zvoniti, ko je dosežen nastavljeni čas alarma. Simbol alarma utripa.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen **SNOOZE/LIGHT**) in alarm se bo ustavil. Simbol alarma ostane na zaslonu, hkrati pa se alarm ponovno aktivira.
- Pritisnite gumb **SNOOZE/LIGHT**, da aktivirate funkcijo dremeža.
- Podsvetljava se za kratek čas vklopi. Alarm se prekine za nastavljeni čas.
- Utripa simbol dremeža.
- Za izklop alarma obrnite budilko v položaj Alarm OFF. Oznaka kaže navzgor. Simbol alarma in čas alarma izgineta.

### **8. Osvetlitev**

- Zaslon se samodejno obrne in ob osvetlitvi se številke prikažejo na črnem ozadju.
- S pritiskom senzorskega gumba na zgornji strani se za 5 sekund aktivira močna osvetlitev.





## TWIST - Radijsko vodena budilka

- Prestavite stikalo za **samodejni vklop/izklop luči** v položaj za simbol svetlobe, šibka osvetlitev se samodejno vklopi, takoj ko svetlobni senzor zazna temo. Na zaslonu se prikaže simbol AUTO LIGHT.

### 9. Zamenjava baterije

- Ko se na zaslonu prikaže simbol baterije, baterije zamenjajte.
- Odprite predalček za baterije in vstavite dve novi bateriji AA 1,5 V.
- Prepričajte se, da so polarizacije pravilne.
- Zaprite predal za baterije.

### 10. Odpravljanje težav

| Problem         | Rešitev  |
|-----------------|--|
| Brez prikaza    | → Prepričajte se, da so baterije pravilno polarizirane<br>→ Zamenjajte baterije          |
| Ni sprejema DCF | → Aktivirajte sprejem DCF v načinu nastavitve (dcF ON)<br>→ Ročni začetek inicializacije |

## TWIST - Radijsko vodena budilka

- Počakajte na poskus sprejema ponoči
- Izberite drugo mesto za napravo
- Ročna nastavitve ure

---

Nepravilna navedba → Zamenjajte baterije

---

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

### 11. Odstranjevanje odpadkov

Ta izdelek je bil izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Praznih baterij in akumulatorskih baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. Kot potrošnik jih morate po zakonu zaradi varstva okolja odnesti v trgovino ali na ustrezno zbirno mesto, odvisno od nacionalnih ali lokalnih predpisov.