

Navodila za uporabo

Štoparica

Zaporedna številka 2523344

Predvidena uporaba

Izdelek se uporablja za merjenje časa in prikaz deljenega časa. Prikazuje tudi čas, datum in dan v tednu. Izdelek ima funkcijo alarma. Napajanje poteka prek gumbaste celice. Izdelek je primeren samo za uporabo v suhem okolju.

Zaradi varnostnih razlogov in dovoljenja izdelka ne smete spreminjati in/ali dopolnjevati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani zgoraj, se lahko izdelek poškoduje ali obstaja nevarnost poškodb. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Izdelek lahko tretjim osebam posredujete le skupaj z navodili za uporabo.

Izdelek izpolnjuje zakonske, nacionalne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Obseg dobave

- Štoparica
- Ovrtnik
- Vrsta baterije LR44
- Navodila za uporabo



Trenutna navodila za uporabo

Najnoveše informacije o izdelku prenesite na www.conrad.com/downloads ali pa preberite prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

Razlaga simbolov



Simbol za izključnik označuje posebne nevarnosti pri ravnanju, delovanju ali uporabi.

Simbol "puščica" označuje posebne nasvete in navodila za uporabo.

Varnostna opomba



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih tudi garancija/garancija preneha veljati.

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Embalažnega materiala ne puščajte ležati na prostem. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in toplini.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - izpostavljeni velikim transportnim obremenitvam.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Poškodujejo ga lahko udarci, udarci ali padec že z majhne višine.
- Pri vstavljanju baterije/akumulatorske baterije se prepričajte, da je polariteta pravilna.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo/akumulatorsko baterijo, da se izognete poškodbam zaradi uhajanja. Puščajoče ali poškodovane baterije / akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo kislinske opekline. Zato morate pri ravnanju s poškodovanimi baterijami / akumulatorskimi baterijami nositi zaščitne rokavice.
- Baterije/polnilne baterije hranite zunaj dosega otrok. Baterij/polnilnih baterij ne puščajte ležati naokrog, saj jih lahko pogotneje otroci ali hišni ljubljenci.
- Ne razstavljajte baterij/polnilnih baterij, ne izvajajte kratkega stika in jih ne mečite v ogenj. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se posvetujte s strokovnjakom.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravlja le strokovnjak ali specializirana delavnica.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali druge strokovnjake.

Oddaja v uporabo

a) Pregled načinov

S pritiskom na gumb **MODE** preklapljate med različnimi načini: čas, datum, dan v tednu



Štoparica



Dnevni alarm

b) Nastavitev časa in koledarja

- Ko je izdelek v načinu običajnega prikaza časa, trikrat pritisnite gumb **REŽIM**. Sekunde in vrstica, ki označuje dan v tednu, utripajo.
- Po potrebi na tej točki pritisnite gumb **START/STOP**, da sekunde vrnete na nič.
- Pritisnite gumb **SPLIT/RESET**. Minute utripajo.
- Pritisnite gumb **START/STOP**, da nastavite minute. Pritisnite in držite gumb **START/STOP** gumb za hiter zagon.
- Pritisnite gumb **SPLIT/RESET**. Ure utripajo.
- Pritisnite gumb **START/STOP**, da nastavite ure. Pritisnite in pridržite gumb **START/STOP** gumb za hiter zagon.
- Za časom se prikaže eden od indikatorjev **A**, **P** ali **H**. **A** = 12-urni prikaz, od polnoči do 11:59 opoldne
P = 12-urni prikaz, od 12:00 do 23:59
H = 24-urni prikaz
- Pritisnite gumb **SPLIT/RESET**. Oznaka utripa.
- Pritisnite gumb **START/STOP**, da nastavite dan. Držite gumb **START/STOP** gumb za hiter zagon pritisnite **START/STOP**.
- Pritisnite gumb **SPLIT/RESET**. Vrstica za prikaz dneva v tednu utripa.
- Pritisnite gumb **START/STOP**, da nastavite dan v tednu. Pritisnite in pridržite gumb **START/STOP** za hiter zagon.

→ SU = nedelja / MO = ponedeljek / TU = torek / WE = sredo / TH = četrtek / FR = petek / SA = sobota.

- Za potrditev pritisnite gumb **MODE**. Nastavitve so bile uspešno izvedene.

c) Nastavitev alarma

- Ko je izdelek v načinu običajnega prikaza časa, dvakrat pritisnite gumb **REŽIM**. Ura alarma in vrstica, ki označuje dan v tednu, utripata.
- Pritisnite gumb **START/STOP**, da nastavite ure. Pritisnite in pridržite gumb **START/STOP** gumb za hiter zagon.
- Pritisnite gumb **SPLIT/RESET**. Minute utripajo.
- Pritisnite gumb **START/STOP**, da nastavite minute. Držite gumb **START/STOP** gumb za hiter zagon.
- Za potrditev pritisnite gumb **MODE**. Alarm je bil uspešno nastavljen.

d) Aktivacija / deaktivacija funkcije alarma

- V običajnem načinu prikaza časa pritisnite in pridržite gumb **SPLIT/RESET**, da prikažete čas alarma.
- Hkrati na kratko pritisnite gumb **START/STOP**, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo alarma.
- Funkcija alarma se aktivira, ko se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže simbol alarma.

→ Ko je funkcija alarma aktivirana, se alarm oglasi vsak dan ob nastavljenem času.

• Ko se oglasi alarmni signal, pritisnite gumb **START/STOP** ali **SPLIT/RESET**, da izklopite signal.

START/STOP: Funkcija drežeža, alarm se ponovno oglasi po 5 minutah.

SPLIT/RESET: Alarm je izklopljen, naslednji dan se oglasi ob nastavljenem času.

→ Če ne pritisnete nobenega gumba, se alarm po 59 sekundah samodejno ustavi.

e) Štoparica

- Pritisnite gumb **MODE**, dokler se ne prikaže zaslon štoparice.
- Po potrebi pritisnite gumb **SPLIT/RESET**, da štoparico ponastavite na ničlo. To deluje le, če je merjenje časa prekinjeno.
- Za začetek merjenja časa pritisnite gumb **START/STOP**.
- Med delovanjem štoparice pritisnite gumb **SPLIT/RESET**, da na zaslonu zamrznete deljeni čas. Ponovno pritisnite gumb **SPLIT/RESET**, da prikažete neprekinjeno merjenje časa.
- Če med delovanjem štoparice pritisnete gumb **START/STOP**, prekinete merjenje časa. Ponovno pritisnite gumb **START/STOP** za nadaljevanje merjenja časa.

f) Prikaz časa, koledarja, dneva v tednu in alarma

- Pritisnite gumb **MODE**, dokler se ne prikaže prikaz časa.
- Dan v tednu je prikazan v vrstici na vrhu zaslona.
- Za prikaz datuma pritisnite in pridržite gumb **START/STOP**.
- Pritisnite in pridržite gumb **SPLIT/RESET**, da se prikaže čas alarma.

g) Akustični signal na uro

V običajnem načinu prikaza časa pritisnite in pridržite gumb **SPLIT/RESET**. Hkrati na kratko pritisnite gumb **MODE**, da prikažete ali skrijete vrstico črt na vrhu zaslona.

- Vidna vrstica: akustični signal se aktivira na uro.
- Nevidna vrstica: akustični signal se izklopi na uro.

Zamenjajte baterijo

- ➔ Baterijo zamenjajte takoj, ko zaslon znatno oslabi ali popolnoma ugasne. Ravnajte na naslednji način:
- S križnim izvijačem sprostite 6 vijakov na zadnji strani.
 - Previdno odstranite zadnji del ohišja. Pazite, da ne odklopite ali kako drugače poškodujete notranjih kablskih povezav.
 - Odstranite staro baterijo.
 - Vstavite novo baterijo. Pozitivni pol mora biti obrnjen proti zadnjemu delu ohišja.
 - Zaprite ohišje.

Vzdrževanje in čiščenje

- Izdelek ne potrebuje vzdrževanja, razen morebitne menjave baterije in občasnega čiščenja.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali kemičnih čistilnih sredstev.
- Pri čiščenju izdelka ne potaplajte v vodo ali pod njo.
- Pri čiščenju ne pritiskajte premočno na površino, da se ne opraskate.
- Za čiščenje uporabljajte suho, čisto, mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Če je zelo umazana, krpo rahlo navlažite z mlačno vodo. Uporabite tudi milo ali blag detergent.

Odstranjevanje odpadkov

a) Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov iz stare naprave, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti glede vračila starih aparatov. in recikliranje starih aparatov.

b) Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih odvrzite ločeno od izdelka; kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Oznake za težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka se nahaja na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se prodajajo baterije/polnilne baterije. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja.

Pred odstranjevanjem je treba izpostavljene kontakte baterij/akumulatorskih baterij v celoti prekriti z lepilnim trakom, da se prepreči kratek stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, prekomerno segrevanje, požar, eksplozija).

Tehnični podatki

.....	Napajanje	1 x gumbna celica tipa LR44
.....	Poraba toka	50 µA
Ločljivost štoparice		1/100 s
.....	Delovni pogoji	0 do +40 °C, 5 - 95 % rH
Pogoji	shranjevanja	0 do +40 °C, 5 - 95 % rH
Dimenzije (Š x V x G)		57 x 78 x 13 mm
.....	Teža	25 g (štoparica)
		6 g (ovratnik)