

Časovno stikalo 258 W 1,75

Opis:

Časovnik za vgradnjo v podometne omarice, ki nadomešča običajno stikalo. S stikalom za vklop/izklop/avtomatiko. Časovnik in stikalo v enem.

- Analogni časovnik
- Tedenska rezina
- Stikalo in časovnik v enem
- Vgradnja v podometne omarice



Tehnični podatki:

Delovna napetost	230 V AC
Frekvenca	50 Hz
Preklopna zmogljivost	10 (4) A / 230 V AC
Lastna poraba	1,6 VA
Največja obremenitev	2.200 W
Ročno stikalo	Izklop / vklop / avtomatsko
Montaža	podomet
Zaščitni	IP 20

Najmanjši interval preklapljanja

1 h 45 min

