6+



AMEWI

Komplet 2 v 1: bager in tovornjak s kesonom

22713

Dobrodošli pri AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno podjetje za uvoz in veleprodajo na področju RC modelarstva in igrač, s sedežem v Borchenu pri Paderbornu. Naša ponudba obsega več kot 10.000 izdelkov. Mednje spadajo predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter bogata ponudba dodatne opreme in vseh potrebnih nadomestnih delov. Naša distribucijska mreža obsega več kot 700 specializiranih trgovcev in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

Če kot končni potrošnik kupujete izdelke AMEWI, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. V primeru garancijskih zahtevkov se vedno obrnite na svojega trgovca.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchen
Nemčija

Delovni čas: torek 9:30 – 12:00 | četrtek 14:00 – 16:30
Telefon: +49 180 5009821 (fiksna linija 14 centov/min., mobilni telefon največ 42 centov/min.) Podpora: https://amewi.com/Support

Navodila o skladnosti / Izjava o skladnosti

Ta model je bil izdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost s CE je bila dokazana. Družba AMEWI Trade GmbH s tem izjavlja, da ta izdelek ustreza temeljnim zahtevam in ostalim relevantnim določbam Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti najdete na:
https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen
Dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti naslovite na:
AMEWI Trade GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen ali prek spletne strani https://amewi.com.

Varnostna in opozorila o nevarnostih / Security and hazard warnings



V primeru škode, ki nastane zaradi neupoštevanja tega navodila za uporabo, preneha veljati garancija. Za posledično škodo ne prevzemamo odgovornosti! Za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih navodil, ne prevzemamo odgovornosti!
Zaradi varnostnih razlogov in zahtev certifikata CE ni dovoljeno samostojno predelovati in/ali spreminjati naprave.
Modela ne razstavljajte.
Pozor: majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.
Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 6 let. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.

Navodila glede baterij in odstranjevanja / Battery notice & disposal

Baterije in akumulatorji ne sodijo v roke otrok.
Zamenjavo baterij ali akumulatorjev sme opraviti le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte akumulatorjev s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih akumulatorjev/baterij s polpraznimi. Nikoli ne mešajte akumulatorjev različnih zmogljivosti. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Pazite na pravilno polariteto. Okvarjene akumulatorje/baterije je treba ustrezno odstraniti (kot posebni odpadki). Polnjenja nikoli ne izvajajte brez nadzora. Če imate vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.
Preberite varnostna navodila in opozorila, preden začnete uporabljati ali polniti litij-ionsko baterijo. Takoj prenehajte z uporabo ali polnjenjem, če baterija pušča, doseže temperaturo nad 70 °C ali se pojavi karkoli drugega nenavadnega. Akumulatorje vedno polnite in shranjujte na ognjevarni podlagi oziroma v ognjevarni torbi za LiPo akumulatorje. Uporabljajte izključno ustrezno in namensko polnilno napravo za Li-Po/Li-Ion akumulatorje oziroma polnilno napravo za NiMH akumulatorje.
Akumulatorja nikoli ne polnite brez nadzora. Akumulatorja ne polnite, če napetost med polnjenjem preseže 4,2 V na celico. Akumulatorja ne polnite s polnilnim tokom, večjim od 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate ustrezen polnilnik. Neustrezen polnilnik lahko povzroči požar. Akumulatorja ne praznite s tokom, ki presega največji razreševalni tok. V nasprotnem primeru pride do pregrevanja akumulatorja. To lahko povzroči počenje, požar ali eksplozijo.
Akumulatorja nikoli ne razstavljajte, ne prebodite, ne udarjajte, ne spuščajte na tla, ne kratkostičite in/ali ne mečite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot sta kratkostičitev ali prekomerno polnjenje, lahko povzroči eksplozije ali požar.
Akumulator shranjujte na varnem mestu, ki je nedosegljivo za dojenčke in otroke.
Zgoraj opisano opozarja na nevarnosti pri uporabi akumulatorja. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe akumulatorja. Obvezno upoštevajte naša varnostna navodila, ki jih najdete na spletni strani https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf.

Navodila za odstranjevanje/Disposal

Podjetje AMEWI Trade GmbH je registrirano pri fundaciji EAR pod registrsko številko Batt-Reg. DE 77735153 ter registrsko številko WEEE 93834722 in vse rabljene elektronske komponente ustrezno reciklira. Električne in elektronske naprave se ne smejo odlagati med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni potrošnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse rabljene baterije in akumulatorje, odstranjevanje prek gospodinjskih odpadkov je prepovedano! Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi, so označeni s simboli na sliki, ki opozarjajo na prepoved odlaganja v gospodinjski odpad. Dodatne oznake za zadevno težko kovino so Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake so na baterijah/akumulatorjih navedene npr. pod simbolom smetnjaka, prikazanim na levi).



Na podlagi oznake RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile pri proizvodnji upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odložite v katerikoli zbiralnik za izrabljene baterije (v večini supermarketov se nahaja pri blagajni). Ne smejo se odlagati med ostale odpadke oziroma gospodinjske odpadke.



Podjetje Amewi Trade GmbH sodeluje v dvojnem sistemu za prodajne embalaže prek podjetja Landbell AG. Uporabljene embalaže partnerjska podjetja (izvajalci ravnanja z odpadki) prevzamejo pri zasebnih končnih potrošnikih (gospodinjstva, rumena vreča, rumena posoda), jih razvrstijo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO2.



.

Hvala / Thank you

Hvala za nakup kompleta modelov Amewi. Prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite za morebitna kasnejša vprašanja.

POZOR! / WARNING!

Ta daljinsko voden model je sestavljen iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 6 let. Za daljinski upravljalnik sta potrebni dve 1,5-voltni bateriji tipa AA.
Za modele se uporablja po en 3,7 V litij-ionski akumulator (vključen v dobavo).
Da bi se izognili poškodbam, prste vedno držite stran od pogonskih in drugih gibljivih delov.
Motor modela se zelo segreje. Da bi se izognili opeklinam, po uporabi motor pustite 10–15 minut, da se ohladi, preden ga dotaknete.

O neprimerni uporabi / On inappropriate use

Modela in dodatne opreme, kot sta baterija ali daljinski upravljalnik, ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršen koli način. Izdelka ne uporabljajte neprimerno ali nezakonito ter ga ne upravljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas same.

Podatki o največji oddajni moči / Maximum transmitting power

Delovna frekvenca	2418–2475 MHz
Največja moč radijskega signala: Največja konična moč	4 dBm

Pomembna opozorila / Important notes

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami glede zmogljivosti ter ustreza varnostnim standardom in zahtevam. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali nesreče, ki jih povzroči uporaba neprimernih delov, prekomerna obraba, nepravilna montaža ali uporaba. Prosimo, da ta izdelek uporabljate varno in odgovorno.

Varnostni ukrepi / Precautions


Preden začnete uporabljati model, preberite naslednje varnostne informacije.
Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina prodre v elektronske komponente, jih lahko nepopravljivo poškoduje.
Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne morete videti.
Motnje signala lahko povzročijo izgubo nadzora nad modelom. Modela ne uporabljajte na naslednjih mestih:

			
V bližini radijskega stolpa, mobilnih anten ali drugih mest z aktivnimi radijskimi valovi.	V bližini množic ali na javnih mestih.	V bližini rek, ribnikov ali jezer.	V bližini električnih stebrov ali drugih oddajnih stolpov.

Modela ne upravljajte, če ste utrujeni ali se ne počutite dobro, če ste popili alkohol ali zaužili droge – to lahko povzroči poškodbe vam ali drugim.
Da bi se izognili opeklinam, nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev med uporabo ali takoj po njej, saj so lahko zelo vroči.
Nepravilno upravljanje daljinskega upravljalnika lahko povzroči poškodbe vam ali drugim. Pred uporabo modela se nujno seznanite z njegovim delovanjem.
Pred uporabo preglejte model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki trdno priviti. Ko končate z uporabo, vedno najprej izklopite model, šele nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko model izgubi nadzor.
Če model izstopi iz dosega, lahko izgubi nadzor. Z daljinskim upravljalnikom ostanite vedno v bližini modela.




- Pred začetkom nujno preberite navodila za uporabo. Pred



- Ne obrnite polaritete baterij za daljinski upravljalnik in jih ne odpirajte.




- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite izven dosega majhnih otrok.



- Ne vozite ali letite na javnih cestah ali na prenatrpanih mestih. Ne upravljajte z modelom na javnih cestah


Daljinski upravljalnik za tovornjak s kesonom / The remote control of the dump truck



Naprej Ročica naprej Nazaj Ročica nazaj	1
V levo Ročica v levo Desno Ročica v desno	2
Odprite odprtino (cirkulacija)	3
Kovček dol (cirkulacija)	4
Stikalo za vklop/izklop	5

Vstavite baterije v daljinski upravljalnik / Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Odprite pokrovček predela za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika. Vstavite dve 1,5-voltni bateriji tipa AA in pri tem pazite na polariteto. Zaprite predel in privijte vijak.



Opomba: če kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku ne sveti, to pomeni, da so baterije prazne. Prosimo, jih zamenjajte.

Povezovanje oddajnika in sprejemnika / Frequency pairing

Sistem daljinskega upravljanja ima funkcijo samodejnega povezovanja. Vklopite vozilo in daljinski upravljalnik; kontrolna lučka bo utripala. Oddajnik in sprejemnik se bosta samodejno povezala.
Takoj ko je povezava vzpostavljena, kontrolna lučka sveti neprekinjeno.


Stikalo za vklop/izklop vozila

Stikalo za vklop/izklop vozila




Stikalo za vklop/izklop daljinskega upravljalnika

Stikalo za vklop/izklop daljinskega upravljalnika




Priključitev akumulatorja / Namestitev akumulatorja




Stikalo za vklop/izklop Power switch


Daljinski upravljalnik za bager / The remote control of the excavator



Vstavite baterijo / Battery installation



Polnjenje akumulatorja / Battery charging



Priključite USB-polnilni kabel na prosto USB-vtičnico na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, USB-napajalniku ali powerbanki.
Nato povežite akumulator s polnilnim kablom. Med polnjenjem sveti LED-lučka. Ko LED-lučka ugasne, je polnjenje končano. Po končanem polnjenju odklopite akumulator s polnilnega kabla.
Čas polnjenja traja približno 1–2 uri.

Obvezno upoštevajte naša navodila za ravnanje z baterijami in akumulatorji na strani 5 tega priročnika.

AMEWI

UPRAVLJA SE SAMO Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM.



© Copyright 2025 AMEWI Trade GmbH