

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchs-kennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke Lenovo		2. Modellkennung Tab K11 Gen 2 (TB336ZU)	
3. Allgemeine Produktparameter:			
Parameter		Wert	
4. Art des Geräts		Tablet	
5. Betriebssystem		Android	
6. Energieeffizienzklasse		E	
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein	
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		87	
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000	
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		6 820	
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein	
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		12	
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.	
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		E	
15. Eindringungschutzgrad		IP52	
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		n.a.	
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		5	
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	20	
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C	
Angaben zur Reparierbarkeit:			
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7	
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		A	
21. Reparierbarkeitsindex		4,04	
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		2,90	
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		3,60	
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		3,55	
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{Sp})		5	

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateteure und Endnutzer	https://pcsupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht515951-tablet-product-self-repair-guidance
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	https://support.lenovo.com/us/en/solutions/HT517110
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://pcsupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht515951-tablet-product-self-repair-guidance
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

EPREL-Eintragungsnummer 2303452	 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2303452
Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 05/06/2025.	
Lieferant: Lenovo (Slovakia) s.r.o. (Hersteller)	Website: https://www.lenovo.com
Kundenbetreuung:	
Name: Lenovo	Website: https://www.lenovo.com
E-Mail-Adresse: compliance@lenovo.com	Telefonnummer: +421 2 68688001
Anschrift: Landererova 12 811 09 Bratislava Slowakei	