

Fluke 373 AC-strömtång för sann RMS

Extra tålig strömtång med förbättrade prestanda och flexibilitet

Nya Fluke 373 strömtång har förbättrade prestanda som passar perfekt för många situationer med endast AC-strömmätning. Med mätning av AC-spänning och ström för sann rms, kan Fluke 373 visa mätvärden på upp till 600 A AC och 600 V AC eller DC.

Nyhet



Tekniska data

Mätfunktioner

- Mätning av 600 A AC-ström med fasta käftar
- Mätning av 600 V AC- och DC-spänning
- Sann RMS, AC-spänning och ström för noggranna mätningar av icke-linjära signaler
- Resistansmätning upp till 6000 Ω med kontinuitetsdetektion
- 1 000 μF kapacitansmätning

Funktioner

- Kan användas i elektriskt störande miljöer tack vare avancerad signalbehandling samtidigt som den ger stabila mätvärden
- Stor och lättläst, bakgrundsbelyst display ställer automatiskt in rätt mätområde så du inte behöver byta omkopplarpå position när du utför en mätning
- Säkerhetskrav enligt CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- Tre års garanti
- Mjuk bärväska

Specifikationer

Fluke 373	område	Max. upplösning	Noggrannhet
AC-ström	600 A	0,1 A	2 % ± 5 siffror
AC-spänning	600 V	0,1 V	1 % ± 5 siffror
DC-spänning	600 V	0,1 V	1 % ± 5 siffror
Resistans	6000 Ω	0,1 Ω	1 % ± 5 siffror
Kapacitans	10 µF till 1000 µF	1 µF	1,9 % ± 2 siffror
Sann RMS		•	
Kontinuitet		•	
Hold		•	
Bakgrundsbelysning		•	
Sladdkapacitet		32 mm	
Säkerhetsklass		CAT III 600 V, CAT IV 300 V	

Modeller	Förbättringar
Gammal modell: Fluke 337	
Ny modell: Fluke 376	Inkluderar alla funktioner på 337 samt: <ul style="list-style-type: none"> • mV DC • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2 500 A AC • 1 000 V AC/DC • 60 kΩ • 1 000 µF
Gammal modell: Fluke 336	
Ny modell: Fluke 375	Inkluderar alla funktioner på 336 samt: <ul style="list-style-type: none"> • 60 kΩ • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2 500 A AC • Min/Max/Medel
Ny modell: Fluke 374	Inkluderar alla funktioner på 336 (förutom lågpassfilter) samt: <ul style="list-style-type: none"> • iFlex™ 2 500 A AC • 1 000 µF • Min/Max/Medel
Gammal modell: Fluke 335	
Ny modell: Fluke 374	Inkluderar alla funktioner på 335 samt: <ul style="list-style-type: none"> • 600 A AC/DC • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2 500 A AC • Min/Max/Medel
Ny modell: Fluke 373	Inkluderar alla funktioner på 335 (förutom startström) samt: <ul style="list-style-type: none"> • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • 1 000 µF
Gammal modell: Fluke 334	
Ny modell: Fluke 374	Inkluderar alla funktioner på 334 samt: <ul style="list-style-type: none"> • 600 A AC/DC • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2 500 A AC • Sann RMS • Min/Max/Medel
Ny modell: Fluke 373	Inkluderar alla funktioner på 334 (förutom startström) samt: <ul style="list-style-type: none"> • Sann RMS • 1 000 µF • CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Gammal modell: Fluke 333	
Ny modell: Fluke 373	Inkluderar alla funktioner på 333 samt: <ul style="list-style-type: none"> • 600 A AC • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • Sann RMS • 6 000 Ω • 1 000 µF

Beställningsinformation

Fluke 373 AC-strömtång för sann RMS

Medföljer

Strömtång, testsladdar, mjuk väska, bruksanvisning

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna

Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se/clamps

©2010 Fluke Corporation.
Med ensamrätt.
Pub_ID: 11665-swe

Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.