

**Tillbehör
PS_ZQV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Ledningsdragning för ström- och
spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	PS_ZQV
Art.nr.	1121740000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Provkontakt
GTIN (EAN)	4032248902675
Frp	1 Stück

Tillbehör
PS_ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Höjd	94 mm	Bygghöjd (tum)	3,701 inch
Nettovikt	18 g	Diameter	4 mm

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Stickanslutning
----------------	-----------------

Märkdata

Märkspänning	1 000 V	Max. spänning för klämfäste & jackbart system	1 000 V
Märkström	20 A	Ström med max. ledare	20 A

Mått

Diameter	4 mm
----------	------

Systemparametrar

Utförande	Provkontakt
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Monteringstyp	instucken
---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002555	eClass 6.2	27-20-92-02
eClass 7.1	27-20-92-02	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-48	eClass 9.1	27-14-11-48

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP