

**KDSW (Klippon dubbeltätning SWA Ex
kabelförskruvning)
KDSW M75 BS O NI 2 G75S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



KDSW är utrustad med en speciell ring, formad som en avkapad kon, vilken gör det möjligt att ansluta armerade enkeltråds- och blymantelarmerade kablar och ledningar. Därmed säkerställs en ledande förbindelse mellan kabeln och förskruvningen. Dessutom är KDSW utrustad med två tätningar för att täta både den yttre och den inre kabelisoleringen. Kabelns armering befinner sig mellan kabelns inre och yttre isoleringen. Om kabelförskruvningen beställs med en tätning i neopren, möjliggörs ett temperaturområde från -20°C till +85°C. Väljs en tätning med silikon garanteras ett temperaturområde från -60°C till +180°C. Med båda tätningsmaterialen uppnås skyddsklass IP 66 resp. IP 67. KDSW är godkänd för den tryckfasta kapslingen Ex d och den högre säkerheten Ex e.

Allmänna beställningsdata

Typ	KDSW M75 BS O NI 2 G75S
Art.nr.	1136630000
Artikelbeteckning	KDSW (Klippon dubbeltätning SWA Ex kabelförskruvning), kabelförskruvning, M 75, 19 mm, enkeltrådsarmering, 2.5 - OD min. 64.8 - OD max. 72.2 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248968107
Frp	1 Stück

KDSW (Klippon dubbeltätning SWA Ex kabelförskruvning) KDSW M75 BS O NI 2 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	82 mm	Bygglängd (tum)	3,228 inch
Nettovikt	1 745 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Armering min.	2,5 mm	Förskruvningar	metrisk, mässing förnicklad
Gänga (yttre)	M 75	Gängningslängd	19 mm
Gängstigning	1,5 mm	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Kabeldiameter insidan max.	62 mm	Kabeldiameter insidan min.	54,5 mm
Kabeldiameter utsidan max.	72,2 mm	Kabeldiameter utsidan min.	64,8 mm
Material	Mässing, förnicklad	Nyckelbredd 1	90 mm
O-Ring	Silikon	Skyddsklass	IP54
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar	Storlek skyddskåpa	L90
Tätning	Silikon	Tätningssats	Silikon
Temperaturområde för användning max.	180 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Typ av armering	enkeltrådsarmering	Vattendjup	25 m (30 Min.)

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	ATEX: II 2G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex d IIC Gb; Ex e IIC Gb; Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	SIRA 05 ATEX 1286X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEx)	IECXSIR05.0067X	Certifikatnummer för kabelförskruvning (EAC)	RUC-DE.IT08.B.00594

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-34		

Godkännanden

Godkännanden



Godkännanden	EAC; ATEX; IECEx
ROHS	Uppfyllelse

KDSW (Klippon dubbeltätning SWA Ex kabelförskruvning) KDSW M75 BS O NI 2 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	Notice to Installers Assembly guidelines
Broschyr/Katalog	MB OVERV. PROCESS WD DE MB PROCESS EN CAT 5 ENCL 17/18 EN PI KLIPPON CABLE GL EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Klippon KDSW cable Gland - DoC DE PS2680 160315 002ISS01
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP