

RS
FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FTA med digitala ingångar/utgångar och fjäderanslutning för Honeywell C300 IOTA.

Passiva gränssnitt (FTA) för anslutning av digitala IOTA på Honeywell C300.

- Tydlig märkning: Samma kontakt och orientering på FTA och IOTA.
- Lysdioden (LED) visar kopplingstillståndet.
- Möjlighet att mata IOTA från FTA (med avsäkring).
- Avsäkring per kanal (tillval).
- Skruv- eller fjäderanslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	FTA-C300-32DIOHV-S
Art.nr.	1221550000
Artikelbeteckning	Gränssnitt, RS
GTIN (EAN)	4050118005103
Frp	1 Stück

RS
FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	216 mm	Bygglängd (tum)	8,504 inch
Bredd	87 mm	Byggbredd (tum)	3,425 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2,559 inch
Nettovikt	403 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...50 °C	Lagertemperatur	-40...60 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

Lysdiod statusvisning per kanal	Nej	Typ av kontrollpunkt	Nej
Säkring per kanal	Nej	Försörjningsspänning lysdiodstatus	gul
Spänningsförsörjningssäkring	630 mA		

Anslutningsdata

Anslutning (styrsida) SLDV-THR 5.08

Märkdata

Driftsspänning ≤ 250 V AC Maximal ström per kanal 1 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	< 250 V AC	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2 kV
Kontroll genomslagsstabilitet	1,2 kVAC		

Anslutningsfält

Klämområde, min. 0,13 mm² Klämområde, max. 6 mm²

Anslutning försörjning

Klämområde min. 0,13 mm² Klämområde max. 6 mm²

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780	eClass 6.2	27-24-22-04
eClass 7.1	27-14-11-52	eClass 8.1	27-14-11-52
eClass 9.0	27-14-11-52	eClass 9.1	27-24-22-16

Datablad**RS**
FTA-C300-32DIOHV-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

RS
FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

