

FTA-C300-32DIOHV-Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FTA med digitala ingångar/utgångar och fjäderanslutning för Honeywell C300 IOTA.

Passiva gränssnitt (FTA) för anslutning av digitala IOTA på Honeywell C300.

- Tydlig märkning: Samma kontakt och orientering på FTA och IOTA.
- Lysdioden (LED) visar kopplingstillståndet.
- Möjlighet att mata IOTA från FTA (med avsäkring).
- Avsäkring per kanal (tillval).
- Skruv- eller fjäderanslutning.

Allmänna beställningsdata

Tillgänglig till	2014-05-20
Typ	FTA-C300-32DIOHV-Z
Art.nr.	1221560000
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4050118005073
Frp	1 Stück

FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	216 mm	Bygglängd (tum)	8,504 inch
Bredd	87 mm	Byggbredd (tum)	3,425 inch
Höjd	65 mm	Bygghöjd (tum)	2,559 inch
Nettovikt	375 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	50 °C	Drifttemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-25...50 °C	Lagertemperatur	-40...60 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Lysdiod statusvisning per kanal	Nej	Typ av kontrollpunkt	Nej
Säkring per kanal	Nej	Försörjningsspänning lysdiodstatus	gul
Spänningsförsörjningssäkring	630 mA		

Anslutningsdata

Anslutning (styrsida)	SLDV-THR 5.08
-----------------------	---------------

Märkdata

Driftsspänning	≤ 250 V AC	Maximal ström per kanal	1 A
----------------	------------	-------------------------	-----

Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	< 250 V AC	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	2 kV
Kontroll genomslagsstabilitet	1,2 kVAC		

Anslutningsfält

Klämområde, min.	0,13 mm ²	Klämområde, max.	2,5 mm ²
------------------	----------------------	------------------	---------------------

Anslutning försörjning

Klämområde min.	0,13 mm ²	Klämområde max.	2,5 mm ²
-----------------	----------------------	-----------------	---------------------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 6.0	EC002780
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 9.0	27-14-11-52	eClass 9.1	27-24-22-16

FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

FTA-C300-32DIOHV-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

