

Märkningar i rostfritt stål
WSM TOOL MANUELL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Buntbandsverktyg är kompakta verktyg med vilka buntbanden kan dras åt och den överblivande bandänden kan skäras av i ett och samma arbetssteg.

Allmänna beställningsdata

Typ	WSM TOOL MANUELL
Art.nr.	1774480000
Artikelbeteckning	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 210 x 220 mm, Silver
GTIN (EAN)	4032248149278
Frp	1 Stück

Märkningar i rostfritt stål
WSM TOOL MANUELL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	220 mm	Byggbredd (tum)	8,661 inch
Höjd	210 mm	Bygghöjd (tum)	8,268 inch
Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0,787 inch
vikt	633 g	Nettovikt	472 g

Installationsmaterial

Max. buntbandsbredd	4,6 mm	Temperaturområde för användning min.	-80 °C
---------------------	--------	--------------------------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000453	ETIM 4.0	EC000453
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-14-92-07
eClass 8.1	27-14-92-07	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

Datablad

Märkningar i rostfritt stål
WSM TOOL MANUELL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

