

**IE-CT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kontrollera ledningsavbrott, kortslutning, korrekt anslutning, förväxling av ledare och främmande spänning i ert Ethernet-nätverk - mycket lätt och enkelt med vår kabeltestare.

Kännetecken:

- 7-segmentindikering
- bara 185 g

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-CT
Art.nr.	<a href="#">8808420000</a>
Artikelbeteckning	Genomgångstestare för datakabel
GTIN (EAN)	4032248506002
Frp	1 Stück

## IE-CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	140 mm	Bygglängd (tum)	5,512 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2,756 inch
Höjd	36 mm	Bygghöjd (tum)	1,417 inch
vikt	185 g	Nettovikt	417 g

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000305	ETIM 4.0	EC000305
ETIM 5.0	EC000305	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-09
eClass 6.2	27-20-11-09	eClass 7.1	27-20-11-09
eClass 8.1	27-20-11-09	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Downloads

Användardokumentation	<a href="#">Manual</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>