

Anslutningselement H16,0/28 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H16,0/28 GN
Art.nr.	0566000000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 21 mm, 18 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190165406
Frp	100 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H16,0/28 GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1,102 inch
Nettovikt	0,85 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	21 mm	Kontaktytans diameter (D1)	5,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	18 mm	Kragdiameter (D2)	8,8 mm
L1 i mm	28 mm	Ledardiameter	16 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 6	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 025 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	Weidmüller		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP