

## GH 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	GH 10P PT6
Art.nr.	<a href="#">1121980000</a>
GTIN (EAN)	4032248903023
Frp	10 Stück

## GH 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	181 mm	Bygglängd (tum)	7,126 inch
Bredd	192 mm	Byggbredd (tum)	7,559 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Nettovikt	399,5 g		

## Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...85 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

## Godkännanden

Institut (UL)



Certifikat nr. (UL)

E256877

## Allmänna uppgifter

Halogener	Nej	Isoleringsmaterial	Polykarbonat, GF 10
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd
Färgkod	svart	Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
Vridmoment för locksruvar	2 Nm	Kapslingens fastsättning	Fästöron

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	35-03-01-11
eClass 7.1	35-03-01-11	eClass 8.1	35-03-01-11
eClass 9.0	27-18-01-90	eClass 9.1	27-18-92-90

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[FieldPower](#)

Teknikuppgifter

[WSCAD](#)