

VPMS Ex (t.ex. blindpropp, mässing)
VP M63 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Blindproppar är till för att försluta överflödiga
förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP M63 EXE MS
Art.nr.	1210950000
Artikelbeteckning	VPMS Ex (t.ex. blindpropp, mässing), Låspropp, M 63, 19 mm, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4032248991976
Frp	5 Stück

**VPMS Ex (t.ex. blindpropp, mässing)
VP M63 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	26 mm	Bygglängd (tum)	1,024 inch
Nettovikt	350,2 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Gänga (yttre)	M 63	Gängningslängd	19 mm
Gängstigning	1,5 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd 1	70 mm	O-Ring	NBR
Skyddsklass	IP54, IP64, IP68	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Vridmoment kupolmutter, max.	20,1 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	13,4 Nm	Vridmoment muffar, max.	67 Nm
Vridmoment muffar, min.	33,5 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	INERIS 09 ATEX 0059X
----------	-----------------------------------	---	----------------------

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000032	ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-12
eClass 7.1	27-14-91-12	eClass 8.1	27-14-91-12
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad**VPMS Ex (t.ex. blindpropp, mässing)
VP M63 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar