

**Tillbehör  
ZF 4 S GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Ledningsdragning för bygnadsinstallation**

För bygnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nolledarplintar och fördelar-plintar till omfattande tillbehör som samlingskenor och hållare för dessa.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ZF 4 S GN
Art.nr.	<a href="#">1814670000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Specialplint, Märkarea: 2.5 mm <sup>2</sup> , Fjäderanslutning, Wemid, grön/gul, Direktmontage, Strömskena
GTIN (EAN)	4032248302963
Frp	50 Stück

**Tillbehör  
ZF 4 S GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	6,1 mm	Byggbredd (tum)	0,24 inch
Höjd	24,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,965 inch
Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Nettovikt	4,52 g		

**Temperaturer**

Temperaturområde för användning max.	120 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

Anslutningsriktning	på sidan	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea, entrådig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>

**Märkdata**

Märkarea	2,5 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	400 V
Märkström	24 A	Normer	IEC 60947-7-1
Märkstötspänning	6 kV	Nedsmutningsgrad	3
Överspänningskategori	III		

**Materialdata**

Material	Wemid	Isoleringsmaterial	Wemid
Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

**Mått**

Utskjutande mått TS 35	39,5 mm
------------------------	---------

**Systemparametrar**

Utförande	för strömskena 10 x 3 mm
-----------	--------------------------

**Ytterligare tekniska data**

Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena	Monteringstyp	instucken
---------------------	------------------------------	---------------	-----------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000001	ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC000001	ETIM 6.0	EC000001
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-90	eClass 9.0	27-14-11-46
eClass 9.1	27-14-11-46		

**Datablad****Tillbehör  
ZF 4 S GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>