

**Tillbehör
ZF 4 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Ledningsdragning för bygnadsinstallation**

För bygnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nolledarplintar och fördelar-plintar till omfattande tillbehör som samlingskenor och hållare för dessa.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZF 4 S
Art.nr.	1814680000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Specialplint, Märkarea: 2.5 mm ² , Fjäderslutning, Wemid, mörkbeige, Direktmontage, Strömskena
GTIN (EAN)	4032248302949
Frp	50 Stück

**Tillbehör
ZF 4 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	6,1 mm	Byggbredd (tum)	0,24 inch
Höjd	24,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,965 inch
Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
Nettovikt	4,58 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning max.	120 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	på sidan	Anslutningstyp	Fjäderslutning
Antal anslutningar	1	Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea, entrådig, max.	4 mm ²	Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2,5 mm ²

Märkdata

Märkarea	2,5 mm ²	Märkspänning	400 V
Märkström	24 A	Normer	IEC 60947-7-1
Märkstötspänning	6 kV	Nedsmutningsgrad	3
Överspänningskategori	III		

Materialdata

Material	Wemid	Isoleringsmaterial	Wemid
Färgkod	Silver	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

Systemparametrar

Utförande	för strömskena 10 x 3 mm
-----------	--------------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena	Monteringstyp	instucken
---------------------	------------------------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000001	ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC000001	ETIM 6.0	EC000001
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-90	eClass 9.0	27-14-11-46
eClass 9.1	27-14-11-46		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Skapandedatum den 11 juli 2019 12:30:28 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

Datablad**Tillbehör
ZF 4 S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Downloads**

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP
