


Anslutningselement H35,0/30D 16 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H35,0/30D 16 R
Art.nr.	9019310000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 19 mm, 16 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190102234
Frp	50 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H35,0/30D 16 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Nettovikt	1,36 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	19 mm	Kontaktytans diameter (D1)	8,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	16 mm	Kragdiameter (D2)	12,7 mm
L1 i mm	30 mm	Ledardiameter	35 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 2	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 031 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP