

**Anslutningselement
H0,75/12T HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/12T HBL
Art.nr.	9021030000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 8 mm, 6 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190152901
Frp	500 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H0,75/12T HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0,472 inch
Nettovikt	0,08 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	8 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,2 mm
Kontaktytans längd (L2)	6 mm	Kragdiameter (D2)	2,8 mm
L1 i mm	12 mm	Ledardiameter	0,75 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 18	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Militärisk beteckning	T 20A 004 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm
färgkod	övriga		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter [WSCAD, EPLAN](#)

Anslutningselement H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

