

Anslutningselement H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H70,0/37 GE
Art.nr.	9028200000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 26 mm, 21 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190891572
Frp	25 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H70,0/37 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1,575 inch
Nettovikt	3,9 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	26 mm	Kontaktytans diameter (D1)	12,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	21 mm	Kragdiameter (D2)	16 mm
L1 i mm	37 mm	Ledardiameter	70 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 2/0	Metallkapseltjocklek (S1)	0,35 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,6 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP