

Anslutningselement H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H120,0/50 BL
Art.nr.	9028220000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 36 mm, 30 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190891596
Frp	25 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H120,0/50 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1,969 inch
Nettovikt	9,08 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	36 mm	Kontaktytans diameter (D1)	16,5 mm
Kontaktytans längd (L2)	30 mm	Kragdiameter (D2)	21 mm
L1 i mm	50 mm	Ledardiameter	120 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 4/0	Metallkapseltjocklek (S1)	0,5 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,7 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP