

THM
THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
Art.nr.	111060000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248885961
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Höjd	25,4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Djup	0,065 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	260 g		

Allmänna data

Antal per rulle	2 500	Bredd	36,5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Ja
Limma	Polyakrylatlim	Material	Vinylfilm
Materialfärg enligt motståndskod	9	Teckenfältets storlek	12.7 x 25.4 mm
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	Typ av märkning	neutral
Utförande	självhäftande		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	35 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	4 - 7.5 mm
Ledarytterdiameter, max.	7,5 mm	Ledarytterdiameter, min.	4 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

THM THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

