



Tredux display

Egenskaper och fördelar

Med TREDUX har HellermannTyton satt en ny standard för värmekrympslang:

TREDUX erbjuder ett komplett urval av tunn-, medium- och tjockväggiga krympslangar i 1 meters längder. Alla TREDUX krympslangar levereras i praktiska 1 meters längder. Säkert förpackade i displayboxar, kan de tas ut individuellt för tillfälligt bruk i mindre kvantiteter.

Krympradien 3:1 anpassar sig mycket bra till olikformade dimensioner och ersätter många olika storlekar på krympslang eftersom de passar för många olika typer av behov för krympslang. Detta minskar lagerkostnader, och sparar plats.

Alla krympslangar är försedda med EAN-kod. Detta ger snabb och felfri faktureringshantering, likaväl som komplett registerhantering av lagret.

Kartongen öppnas lätt med den perforerade toppen och visar tydligt urvalet av krympslangarna. På så sätt visas också slangarna på ett snyggt och attraktivt sätt.



TREDUX stället.



Varje TREDUX slang är individuellt märkt.

Stället gör det enkelt och snabbt att välja typ, färg och storlek på önskad krympslang.

Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT) nom.	Förp innehåll (st/1 m)	Färg
Förslag på innehåll i TREDUX display							
319-00150	07 770 03	TREDUX 1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	20	Svart (BK)
319-00300	07 770 04	TREDUX 3/1	3,0	1,0	0,60	20	Svart (BK)
319-00300	07 770 04	TREDUX 3/1	3,0	1,0	0,60	20	Svart (BK)
319-00600	07 770 05	TREDUX 6/2	6,0	2,0	0,70	15	Svart (BK)
319-00600	07 770 05	TREDUX 6/2	6,0	2,0	0,70	15	Svart (BK)
319-01200	07 770 07	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Svart (BK)
319-01200	07 770 07	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Svart (BK)
319-01200	07 770 07	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Svart (BK)
319-01200	07 770 07	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Svart (BK)
319-02400	07 770 09	TREDUX 24/8	24,0	8,0	1,20	5	Svart (BK)
319-00307	07 770 15	TREDUX 3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Gul-Grön (GNYE)
319-00607	07 770 16	TREDUX 6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Gul-Grön (GNYE)
319-01207	07 770 18	TREDUX 12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Gul-Grön (GNYE)
323-50120	07 770 22	TREDUX MA47 - 12/3	12,0	3,0	2,0	6	Svart (BK)
323-50120	07 770 22	TREDUX MA47 - 12/3	12,0	3,0	2,0	6	Svart (BK)
323-50190	07 770 23	TREDUX MA47 - 19/6	19,0	6,0	2,5	10	Svart (BK)
323-50300	07 770 24	TREDUX MA47 - 30/8	30,0	8,0	2,5	6	Svart (BK)
323-50300	07 770 24	TREDUX MA47 - 30/8	30,0	8,0	2,5	6	Svart (BK)
323-50400	07 770 25	TREDUX MA47 - 40/12	40,0	12,0	2,5	4	Svart (BK)
321-50130	07 770 32	TREDUX HA47 - 13/4	13,0	4,0	2,4	6	Svart (BK)
321-50130	07 770 32	TREDUX HA47 - 13/4	13,0	4,0	2,4	6	Svart (BK)
321-50190	07 770 33	TREDUX HA47 - 19/6	19,0	6,0	2,7	10	Svart (BK)
321-50330	07 770 34	TREDUX HA47 - 33/8	33,0	8,0	3,2	5	Svart (BK)
321-50450	07 770 35	TREDUX HA47 - 45/12	45,0	12,0	4,1	4	Svart (BK)
319-30000	07 770 02	TREDUX-Display	-	-	-	1	Blå (BU)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



TREDUX tunnväggig

Egenskaper och fördelar

TREDUX är en tunnväggig och flexibel kryppslang. Den har ett krympförhållande upp till 3:1 och är gjord av tvärbunden polyolefin. Den finns i 1-meters längder, 9 storlekar från 1,5 mm till 101,6 mm och i färgerna svart och gul/grön. Alla 1 m längder levereras i praktiska kartonger.

Användningsområde

TREDUX tunnväggig kryppslang används för generell elektrisk isolering och mekaniskt skydd av kablar och ledningar.



TREDUX krymper så mycket som 3:1.

Materialdata

Material	Polyolefin, tvärbunden (POX)
Krympförhållande	3:1 från 1,5/0,5 mm till 24/8 mm, 2:1 från 38,1/19,1 mm till 101,6/50,8 mm
Min krymptemperatur	+90°C
Temperaturområde	-55°C till +125°C
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm
Brännbarhetsklass	ASTM D2671



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT) nom.	Förp innehåll (st/1m)	Färg
319-00150	77 700 3	TREDUX 1,5/0,5	1,5	0,5	0,50	20	Svart (BK)
319-00157	77 701 4	TREDUX 1,5/0,5-GNYE	1,5	0,5	0,50	20	Gul-Grön (GNYE)
319-00300	77 700 4	TREDUX 3/1	3,0	1,0	0,60	20	Svart (BK)
319-00307	77 701 5	TREDUX 3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	20	Gul-Grön (GNYE)
319-00600	77 700 5	TREDUX 6/2	6,0	2,0	0,70	15	Svart (BK)
319-00607	77 701 6	TREDUX 6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	15	Gul-Grön (GNYE)
319-01200	77 700 7	TREDUX 12/4	12,0	4,0	0,85	10	Svart (BK)
319-01207	77 701 8	TREDUX 12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	10	Gul-Grön (GNYE)
319-02400	77 700 9	TREDUX 24/8	24,0	8,0	1,20	5	Svart (BK)
319-02407	77 702 0	TREDUX 24/8-GNYE	24,0	8,0	1,20	5	Gul-Grön (GNYE)
319-03800	77 701 0	TREDUX 38,1/19,1	38,1	19,1	1,02	6	Svart (BK)
319-03807	07 770 21	TREDUX 38,1/19,1-GNYE	38,1	19,1	1,02	6	Gul-Grön (GNYE)
319-05100	77 701 1	TREDUX 50,8/25,4	50,8	25,4	1,14	6	Svart (BK)
319-07600	77 701 2	TREDUX 76,2/38,1	76,2	38,1	1,27	3	Svart (BK)
319-10200	77 701 3	TREDUX 101,6/50,8	101,6	50,8	1,40	2	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



TREDUX MA47, mediumväggig med lim

Egenskaper och fördelar

TREDUX MA47 mediumväggig värmekrympslang med en krympradie på 4:1 är resistent mot lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar och har en mycket god mekanisk hållfasthet. Den är överdragen med termoplastiskt lim vilket ger gott skydd mot fukt och väderexponering.

TREDUX är klippta i 1-meters längder. De är förpackade i kartonger och kan tas en och en för tillfällig användning av mindre partier. TREDUX MA47 finns i svart och i 10 storlekar från 12 mm till 140 mm.

Användningsområde

Passar för isolering och skydd av kabelskarvar och ändavslut i svagströmsapplikationer.



Mediumväggig limbelagd krympslang, MA47, med krympförhållande 4:1.

Materialdata

Material	Polyolefin, tvärbunden (POX)
Färg	Svart (BK)
Krympförhållande	upp till 4:1
Min krymptemperatur	+120°C
Temperaturområde	-55°C till +80°C
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm
Längdkrympning	-10% max



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT) nom.	Förp innehåll (st/1m)
323-50120	07 770 22	TREDUX MA47 - 12/3	12,0	3,0	2,0	6
323-50190	07 770 23	TREDUX MA47 - 19/6	19,0	6,0	2,5	10
323-50300	07 770 24	TREDUX MA47 - 30/8	30,0	8,0	2,5	6
323-50400	07 770 25	TREDUX MA47 - 40/12	40,0	12,0	2,5	4
323-50500	07 770 26	TREDUX MA47 - 50/16	50,0	16,0	2,7	2
323-50630	07 770 27	TREDUX MA47 - 63/19	63,0	19,0	2,8	2
323-50750	07 770 28	TREDUX MA47 - 75/22	75,0	22,0	3,0	2
323-50950	07 770 29	TREDUX MA47 - 95/30	95,0	30,0	3,0	1

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



TREDUX HA47 tjockväggig med lim

Egenskaper och fördelar

TREDUX HA47 är en tjockväggig, invändigt limbelagd krympslang i polyolefin lämplig för olika låg- och mellanspänningsapplikationer. Alla krympslangar är klippta i 1-meterslängder, förpackade i kartonger och kan tas en och en för tillfällig användning av mindre partier.

Användningsområde

Tåligheten och väderbeständigheten gör TREDUX väl lämpad för utsatta förhållanden och för kabelskarvar under mark.



TREDUX HA47 - nedgrävd applikation.

Materialdata

Material	Polyolefin, tvärbunden (POX)
Färg	Svart (BK)
Krympförhållande	upp till 3,5:1
Min krymptemperatur	+120°C
Temperaturområde	-55°C till +80°C
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm
Längdkrympning	-10% max



Teknisk tabell

Art-nr	E-nr	Typ	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT) nom.	Förp innehåll (st/1m)
321-50130	07 770 32	TREDUX HA47 - 13/4	13,0	4,0	2,4	6
321-50190	07 770 33	TREDUX HA47 - 19/6	19,0	6,0	2,7	10
321-50330	07 770 34	TREDUX HA47 - 33/8	33,0	8,0	3,2	5
321-50450	07 770 35	TREDUX HA47 - 45/12	45,0	12,0	4,1	4
321-50510	07 770 36	TREDUX HA47 - 51/16	51,0	16,0	4,1	2
321-50680	07 770 37	TREDUX HA47 - 68/22	68,0	22,0	4,1	1
321-50850	07 770 38	TREDUX HA47 - 85/25	85,0	25,0	4,3	1

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.