



**Vision Fönstertermometer
Bruksanvisning**

Produktinnehåll

- Tydlig och funktionell design.
- Stor och lättläst display.
- Max och min temperatur med nollställning.
- Lätt att sätta upp, lätt att montera ned för fönsterputsning.
- Vädertålig.

Specifikationer

Mätomfång: -25 till +70 grader (Celsius)
Precision: 0 till 50 grader +-1 grad. Annars +-1,5 grad.
Upplösning: 0,1 grad
Batteri: 1,5 volt AAA

Installation

Fäst hållare med den medföljande fästansordningen på fönstrets utsida. Var god rengör fönstret innan du fäster termometern. Nu kan du väldigt lätt montera upp och ner termometern. Undvik att placera den i direkt solsken.

Användning:

Avlägsna hållaren. Öppna batteriluckan med en skruvmejsel och sätt in batteriet. Avlägsna plastfilmen som skyddar displayen. Enheten är nu klar att användas.

Övre delen av displayen visar max-temperaturen, mitten av displayen visar nuvarande temperaturen och nedre delen visar min-temperaturen.

MAX/MIN Temperatur

Det finns en automatisk uppdatering av max-temperaturen vid 8:00 och min-temperaturen vid 20:00. Därför måste tiden ställas in korrekt.

Att ställa in tiden

- Tryck på Mode för att starta tidsinställningarna. Ställ in timmarna genom att trycka +. Håll in knappen för snabbare uppräknning.
- Tryck Mode igen för att ställa in minuterna på samma sätt.
- Gå tillbaka till normalläget genom att trycka på Mode en gång till.

Underhåll

- Byt batterierna när displayen tycks lysa svagt. OBS! Släng inte batterierna i vanliga soporna, lämna in till närmsta återvinningsstation.
- Utsätt inte termometern för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Rengör den med en mjuk fuktig trasa. Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.
- Reparera inte enheten utan kontakta försäljaren. Byt batterierna innan reklamation görs. Garantin slutar gälla om enheten är modifierad eller använd olämpligt.