



aromaboy

Typ M 25



Brugsanvisning

Säkerhetsanvisningar

V.g. läs igenom bruksanvisningen noggrant innan apparaten används.

- Apparaten får endast anslutas till ett jordat uttag.
- Apparaten får endast anslutas till den på typskylten (se apparatens botten) angivna spänningen.
- Apparaten får inte läggas i vatten och den skall hållas utom räckhåll för barn.
- Apparaten skall aldrig kopplas in utan vatten.
- Färskvattenbehållaren skall endast fyllas på med rent, kallt vatten (fyll inte på några andra vätskor).
- Glaskannan är inte lämplig för mikrovågsugn.
- Nätkontakten skall dras ur före rengöring och vid driftsstörningar.
- Varmhållningsplattan värms upp när apparaten är inkopplad - undvik beröring och se till att barn inte kan nå apparaten.
- Om apparatens anslutningskabel eller själva apparaten skadas måste reparationen utföras hos någon av Melittas auktoriserade verkstäder.
Använd aldrig apparaten om den är defekt!

Förberedelse av apparaten och första tillredningen av kaffe

- Linda av erforderlig kabellängd från kabelvindan (Fig. 2).
- Fäll upp lockets bakre del (Fig. 1-D), fyll på rent, kallt vatten till den övre kopparmarkeringen och stäng locket.
- Sätt strömbrytaren i läge „I“ och låt vattnet rinna igenom utan malet kaffe och utan kaffefilter första gången. Sätt därefter strömbrytaren i läge „0“.
- Efter nedkyllning av apparaten (ca 5 minuter) kan Du tillreda ditt kaffe.
- Fyll på önskad vattenmängd i färskvattenbehållaren.
- Vik Melitta® Kaffefilter 1 x 1 utefter depräglade kanterna och sätt filtret i bryggtratten (Fig.1).
- Fyll bryggmalet kaffe i kaffefiltret (1 Melitta-koppmått = 6 g).
- Bryggtratten ställs på glaskannan och båda delarna sätts in i apparaten.
- Till-/frånkontakten ställs i läge „I“; efter kort tid strömmar varmt vatten igenom.
- Efter färdig kaffebrygning håller varmhållningsplattan kaffet vid rätt serverings-temperatur och det förblir varmt så länge kaffeautomaten är påslagen.
- Kaffet bör inte stå på varmhållningsplattan längre än 1/2 timme, eftersom dess kvalitet då försämras.

Underhåll och skötsel

- V.g. använd endast fuktig trasa vid rengöring av apparaten.
- Lokala skillnader när det gäller vattnets hårdhet och variationer i användningsfrekvens medgör att exakt tidpunkt för avkalkning inte kan fastställas. Tumregel: apparaten avkalkas varje gång en förpackning filterpåsar (40 påsar = 40 bryggningar) har förbrukats.

Avkalkning

- V.g. se till att avkalkningen sköts regelbundet.
- Avkalkningsmedel löses upp i glaskannan enligt anvisningarna på förpackningen och kannans innehåll hålls i färskvattenbehållaren.
- Använd för avkalkning Melitta® Bio-kalklösningsmedel eller Melitta® snabbavkalkare.
- Koppla in apparaten och låt hälften av avkalkningsvätskan strömma igenom, varefter apparaten kopplas ifrån igen.
- Låt lösningen verka i apparaten i ca 10 minuter och låt därefter resten av vätskan strömma igenom. Sedan fränkopplas apparaten.
- Därefter låter Du den maximala mängden kallt, rent vatten passera genom apparaten tre gånger i följd.

Konsumentköp EHL 91 S

Gäller vid försäljning till konsument av nya elektriska hushållsapparater och reglerar, i anslutning till Konsumentköplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig.

Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat som förelegat vid leveransen och som inte beror på köparen.

AvhjälpanDET av fel sker kostnadsfritt för köparen.

Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till av säljaren eller leverantören anvisad verkstad.

Reklamation som sker senare än två år från leveransen kan inte beaktas.

Vid reklamation skall köparen styrka inköpsdag och inköpsställe.

(Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 finns tillgänglig hos säljaren)

Konsumentkontakt:

MELITTA SCANDINAVIA AB
Box 504
S-264 23 Klippan
Tel: 0435-177 00
Fax: 0435-159 15