

Luftkuddsdomkraft
Artikel nr 828852
Svensk instruktionsmanual

Säkerhetsföreskrifter

1. Denna **Luftkuddsdomkraft** kan lyfta maximalt 3 ton. Försök aldrig lyfta tyngre bilar. Detta medför allvarliga risker!
2. Var noga med att låsa de hjul som inte ska lyftas så att bilen inte kan röra sig (drag alltid åt handbromsen och använd bromsklossar – Innan du lyfter upp bilen bör du läsa igenom dess instruktionsmanual noggrant)
3. Rör aldrig avgasröret när bilens motor är påslagen, eller direkt efter att den har stängts av. Eftersom detta kan bli mycket varmt är det risk att du bränner dig! Undvik denna risk genom att applicera adaptern på avgasrörets slutstycke innan bilen startas. Vidrör aldrig någon av dessa delar sedan de monterats korrekt och bilen har startats. Observera att själva Bilhissen eller skyddsmattorna aldrig får komma i kontakt med avgasröret!
4. Domkraften får inte användas för att lyfta upp bilar vid reparationer eller inspektioner av bilens underrede. Detta medför allvariga skaderisker!
Ligg aldrig under en upphissad bil!
5. Släpp ut gasen ur ballongen på ett säkert sätt när du är färdig så att du eller andra människor inte andas in avgasen. Inandning av avgaser medför allvarliga risker för förgiftning.
6. Använd aldrig domkraften i slutna inomhusmiljöer. Detta medför allvarliga risker för förgiftning.
7. Håll andra människor på säkerhetsavstånd till upphissad bil.
8. Använd säkerhetsmattorna under domkraften för att undvika att ballongen skadas av vassa föremål på marken. Om ballongen skulle spricka medför detta allvarliga skaderisker.
9. Använd inte domkraften för att lyfta bilar med dubbla avgasrör. Detta kan skada avgasrören.
10. Domkraften är endast avsedd att användas tillsammans med bilar vars avgasrör omfattar maximalt 65 milimeters diameter. Du kan även använda domkraften med bilar som har ovalt avgasrör så länge som munstycket kan anslutas säkert till detta avgasrör, till exempel går det bra att använda domkraften med ett ovalt avgasrör som har måtten 30 x 60 mm.

Förberedelser

1. Tag ur domkraften ur förvaringsväskan som medföljer vid köpet. Vecka ut ballongen så att den är så slät som möjligt. Placera en av säkerhetsmattorna på marken där bilen ska lyftas. Lägg den släta domkraften på mattan. Lägg den andra säkerhetsmattan ovanpå domkraften för att förhindra att den skadas av vassa föremål på bilens undersida.
Var noga med att blockera de hjul som inte ska lyftas så att bilen inte sätts i rörelse när den lyfts. Använd handbroms och bromsklossar. Var noga med att läsa igenom bilens instruktionsmanualer innan den lyfts.
2. Anslut adapters munstycke till fästet på domkraften och fixera den genom att vrida den medsols.
3. Anslut det svarta gummistycket till avgasröret.

4. Starta bilen och låt motorn gå på tomgång. Avgaserna kommer att fylla domkraften och lyfta bilen.

OBS!


Fyll aldrig domkraften maximalt. Detta medför risk för explosion. Rekommenderad nivå är att fylla den med cirka 80 procent av dess maximala kapacitet.

5. När du når önskad lyfthöjd (när hjulen inte längre har markkontakt), tag bort det svarta munstycket från bilens avgasrör. En spärr inuti domkraften kommer att förhindra att den töms.
6. För att tömma domkraften när reparationen är färdig, vrid slangmunstycket på domkraften motsols. Tag inte bort det helt förrän bilen är helt nersänkt igen.


Att flytta bilen

Om du kör i terräng kan det hända att bilen fastnar i lera eller snö. Du kan använda domkraften för att flytta bilen om den har fastnat. Det går att flytta bilen åt sidorna, framåt och bakåt med hjälp av domkraften.

1. För att flytta bilen åt vänster, blockera det vänstra framhjulet, och om möjligt även det högra framhjulet enligt ritningen nedan. Placera Bilhissen under bilens vänstra bakre del och fyll den. Bilen kommer att flyttas åt vänster automatiskt.



2. För att flytta bilen åt höger, gör som ovan fast placera domkraften under bilens högra, bakre del. Placera bromsklossarna omvänt. Se bild nedan:



3. För att flytta bilen framåt eller bakåt, placera domkraften i mitten av bilens bakparti (för att flytta den framåt) eller i mitten av bilens framparti (för att flytta den bakåt). Blockera inte något av hjulen och fyll domkraften. Se bild nedan:

