

CD 80X25 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmiddel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

Allmänna beställningsdata

Typ	CD 80X25 4/6 GY
Art.nr.	2589180000
Artikelbeteckning	Kabelkanal, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118602692
Frp	32 m

CD 80X25 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0,984 inch
Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3,15 inch
Nettovikt	456 g		

Allmänna uppgifter

Användbar area	1 520 mm ²	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Flexibel kabelkanal	Nej	Färgkod	grå
Halogener	Ja	Krypströmtålig	Ja
Lock	Ja	Material	PVC
Monteringstyp	skruvad, limmad, nitad	Sidopanelens utförande	slitsad
Slitsavstånd	6 mm	Slitsbredd	4 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsTeknikuppgifter Data [STEP](#)

Datablad

CD 80X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

