

**HYSW 40-90% r.F. CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Filterfläktar och skåpvärmare kompletteras på bästa sätt av termostater och hygrostater. Filterfläktarna och värmeaggregaten körs endast när kyla eller värme verkligen behövs. De behovsanpassade termostaterna och hygrostaterna ökar energieffektiviteten och minskar kostnaderna.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HYSW 40-90% r.F. CO
Art.nr.	<a href="#">2558270000</a>
Artikelbeteckning	Luftfuktighetsbrytare, IP20, grå vit
GTIN (EAN)	4050118568929
Frp	1 Stück

## HYSW 40-90% r.F. CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	37 mm	Byggbredd (tum)	1,457 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2,165 inch
Nettovikt	50 g		

## Allmänna data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Brytdifferens	5 %
Brytspänning	250 V AC / 30 V DC	Brytström, brytande kontakt	2 A
Brytström, brytande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	0,2 A	Brytström, slutande kontakt	5 A
Brytström, slutande kontakt, induktiv last $\cos \varphi = 0,6$	0,2 A	Inställningsvärde relativ luftfuktighet, max.	90 %
Inställningsvärde relativ luftfuktighet, min.	40 %	Med luftfuktighetsbrytare	Ja
Monteringstyp	Montageskena	Utförande kontakt	Växlandekontakt

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-08		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Downloads

Användardokumentation	<a href="#">Operating instructions</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>