

**W-serien
WPDPC X33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbysgelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbysgelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WPDPC X33 GY
Art.nr.	2503390000
Artikelbeteckning	W-serien, Protection Cover
GTIN (EAN)	4050118533354
Frp	8 Stück

**W-serien
WPDPC X33 GY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	37,6 mm	Byggbredd (tum)	1,48 inch
Höjd	29,77 mm	Bygghöjd (tum)	1,172 inch
Djup	85,5 mm	Byggdjup (tum)	3,366 inch
Nettovikt	5,85 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Materialdata

Färgkod	ljusgrå	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
---------	---------	--------------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-14-11-37
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter Data	STEP