VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande



Blindproppar är till för att försluta övertaliga förskruvningshål för att säkerställa IP-skyddsnivån.

Allmänna beställningsdata

Typ	VP M16 EX SI 7J
Art.nr.	2066720000
Artikelbeteckning	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415438
Frp	100 Stück

VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	16,3 mm	Bygglängd (tum)	0,642 inch
Höjd	16,3 mm	Bygghöjd (tum)	0,642 inch
Nettovikt	2,3 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-60 °C
Temperaturområde för användning max.	70 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP