

**THM
THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO 20/32 WS
Art.nr.	2621500000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118625547
Frp	3 000 Stück

THM
THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	0,117 g		

Allmänna data

Bredd	32 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	vit	Teckenfältets storlek	9 x 20 mm
Temperaturområde för användning	-40...	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Ledarytterdiameter	2,8 - 7 mm	Ledarytterdiameter, max.	7 mm
Ledarytterdiameter, min.	2,8 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

THM THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

