

**Anslutningselement
H1,0/14D R SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- i multipackpåse (5 x 100 st.)
- ändhylsor i remsor (50 st.)
- ändhylsor i remsor på rulle (5 000 st.)
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14D R SP
Art.nr.	1476320000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4050118283198
Frp	100 Stück

**Anslutningselement
H1,0/14D R SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0,551 inch
Nettovikt	0,11 g		

Tekniska data

Utförande isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	10 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,4 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragdiameter (D2)	3 mm
L1 i mm	14 mm	Ledardiameter	1 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 17	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Militärisk beteckning	T 20A 009 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter [EPLAN](#)