

**GYSFLASH vertikal 32.12 PL är speciellt konstruerad för montering på vägg eller hiss. Den är en 30 A multifunktionsladdare för 12 V bly och litium-järnfosfatbatterier (LiFePO4). Med sitt "Visnings/ Diagnos"-läge kan fordonet köras säkert hos bilhandlare eller under diagnosfasen. Den kommer att leverera den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade bilarna på marknaden.**

## DUBBELTEKNOLOGI: BLY-SYRA & LITIAM

- **Hög effektivitet**, arbetscykel på 30 A vid 100% (30 ° C).
- **Fläktlös teknik**: ingen extern ventilation, ingen damminfiltrering.
- **Visningsläge DIAG**, säkerställer strömkompensation upp till 30 A vid användning av elektriska tillbehör i ett demonstrationsfordon och under diagnosfasen.
- **Tillförselläge**, omvandlar laddaren till en stabiliserad strömförsörjningsenhet för att spara bilens minne när du byter batteri.
- **2 laddningslägen**:  
Pb: för laddning av 12 V blybatterier från 15 Ah till 375 Ah.  
LiFePO4: för laddning av litiumjärnfosfatbatterier från 7 Ah till 375 Ah.
- **3 laddningsströmmar**: 7 A, 15 A och 30 A. Låter användaren välja den laddningsström som passar bäst för batteriets teknik och kapacitet.



## AVANCERADE FUNKTIONER

- Automatisk omstart vid ett strömavbrott med sparade inställningar.
- Kontrollera och kalibrera kablarna för optimal batteriladdning (omkalibrering vid byte av kabel) .e).

## 100% AUTOMATISK LADDNING

- Förlänger livslängd och prestanda hos bly (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litium (LFP) batterier.
- Specifik 7-steps laddningskurva (blybatteri) eller 8 steg (litium-järnfosfatbatteri) utan tillsyn.
- Kommer att ladda urladdade batterier från så lågt som 2V.

## SÄKERHET

- Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Gnistförebyggande system.
- Automatiskt viloläge om batteriet är urkopplat.
- Integrerad temperatursensor för att förhindra överhettning av internelektronik.
- Förenklat gränssnitt för att förhindra användarfel.

## AVANCERAD INTUITIVITET


- Kompakt och robust design med kabelrulle på framsidan.
- Dynor för chock och vibrationsabsorption.
- Vägghmontering med glidsystem eller valfri magnetism (MagnetFix).

### Försedd med



## TILLBEHÖR (ALTERNATIV)

Stödjer MagnetFix  
029637



Automatisk omkalibrering vid kabelbyte.



2,5 m - 16 mm<sup>2</sup> 056503  
5 m - 16 mm<sup>2</sup> 054615  
8 m - 16 mm<sup>2</sup> 056572

50 / 60 Hz	500 W	Icharge 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance Pb 15 < 375 Ah LiFePO <sub>4</sub> 7 < 375 Ah	Zz <0.5 Ah/month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU <sub>0</sub> U	7 step 8 step	kg 3.0	30°C @100% 30A	25°C @100% 30A	250 x 200 x 80 mm	SOS recovery Automatic >2V	IP IP 23	↔ 2.2 m
------------	-------	----------------------	------	--	---------------------	--------------------------------------	--	------------------	-----------	----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------	------------