

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

|     | Parameter                                                                                                                                          | Parametervärde och precision                          |   |       | Enhet           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|-----------------|
| 1.  | Leverantörens namn eller varumärke.                                                                                                                | Denver                                                |   |       |                 |
|     | Leverantörens adress.                                                                                                                              | Denver A/S, Omega, Soef-<br>ten 5A, 8382 Hinnerup, DK |   |       |                 |
| 2.  | Modellbeteckning                                                                                                                                   | PFF-1543DW                                            |   |       |                 |
| 3.  | Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)                                                                                          | D                                                     |   |       |                 |
| 4.  | Effektbehov i påläge för SDR                                                                                                                       | 7,8                                                   |   |       | W               |
| 5.  | Energieffektivitetsklass för HDR (High Dynamic Range)                                                                                              | e.t.                                                  |   |       |                 |
| 6.  | Effektbehov i påläge för HDR, om sådan finns                                                                                                       | e.t.                                                  |   |       | W               |
| 7.  | Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall                                                                                                         | 0,1                                                   |   |       | W               |
| 8.  | Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall                                                                                                      | 0,1                                                   |   |       | W               |
| 9.  | Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall                                                                                     | 1,5                                                   |   |       | W               |
| 10. | Kategori av elektronisk bildskärm                                                                                                                  | Annan                                                 |   |       |                 |
| 11. | Höjd-breddförhållande                                                                                                                              | 16                                                    | : | 9     |                 |
| 12. | Skärmupplösning                                                                                                                                    | 1 920                                                 | x | 1 080 | pixels          |
| 13. | Skärmdiagonal                                                                                                                                      | 39,5                                                  |   |       | cm              |
| 14. | Skärmdiagonal                                                                                                                                      | 16                                                    |   |       | tum             |
| 15. | Synlig bildskärmsarea                                                                                                                              | 6,7                                                   |   |       | dm <sup>2</sup> |
| 16. | Bildskärmsteknik                                                                                                                                   | LED LCD                                               |   |       |                 |
| 17. | Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig                                                                                                   | Nej                                                   |   |       |                 |
| 18. | Sensor för taligenkänning tillgänglig                                                                                                              | Nej                                                   |   |       |                 |
| 19. | Närvarosensor tillgänglig                                                                                                                          | Nej                                                   |   |       |                 |
| 20. | Bilduppdateringsfrekvens (standard)                                                                                                                | 60                                                    |   |       | Hz              |
| 21. | Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör) | -                                                     |   |       | År              |
| 22. | Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)                                             | -                                                     |   |       | År              |
| 23. | Minsta garanterade produktsupport                                                                                                                  | -                                                     |   |       | År              |
|     | Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti                                                                                                | -                                                     |   |       | År              |
| 24. | Typ av strömförsörjning (nätaggregat)                                                                                                              | Externt                                               |   |       |                 |
| 25. | Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)                                                                              |                                                       |   |       |                 |
|     | i                                                                                                                                                  | -                                                     |   |       |                 |
|     | ii                                                                                                                                                 | Ingående spänning                                     | - |       | V               |
|     | iii                                                                                                                                                | Utgående spänning                                     | - |       | V               |

|            |                                                                                                           |   |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 26.        | Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning) |   |    |
| <i>i</i>   | -                                                                                                         |   |    |
| <i>ii</i>  | Krav på utgående spänning                                                                                 | - | V  |
| <i>iii</i> | Krav på utgående strömstyrka (minimum)                                                                    | - | A  |
| <i>iv</i>  | Krav på strömmens frekvens                                                                                | - | Hz |

Model placed on the Union market from 01/03/2024.



**EPREL registration number:** 1872554

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1872554>

**Supplier:** Denver A/S (Importer)

**Website:** [www.denver.eu](http://www.denver.eu)

**Customer care service:**

**Name:** Denver A/S

**Website:** [www.denver.eu](http://www.denver.eu)

**Email:** [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

**Phone:** +4586226100

**Address:**

Omega, Soefte 5A  
8382 Hinnerup  
Danmark