

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: DOMO

Anschrift des Lieferanten: Domo-elektro, Dompel 9, 2200 Herentals Antwerpen, BE

Modellkennung: DO91771R

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart: | freistehend |
| Weinlagerschrank: | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|--|--------|---|---|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | 845 | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) |
| | Breite | 550 | |
| | Tiefe | 580 | |
| EEL | 64 | Energieeffizienzklasse | C |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 38 | Luftschallemissionsklasse | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 104 | Klimaklasse: | gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 16 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43 |
| Winterschaltung | Nein | | |

Fachparameter:

| Fachparameter und #werte | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| Fachtyp | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |

| | | | Anhang IV Tabelle 3 stehen | | |
|--|------|------|----------------------------------|-----|---|
| Speisekammerfach | Nein | - | - | - | - |
| Weinlagerfach | Nein | - | - | - | - |
| Kellerfach | Nein | - | - | - | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein | - | - | - | - |
| Kaltlagerfach | Nein | - | - | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein | - | - | - | - |
| Ein-Stern-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Drei-Sterne-Fach | Nein | - | - | - | - |
| Vier-Sterne-Fach | Ja | 80,0 | -18 | 6,0 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein | - | - | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur | - | - | - | - | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer | | | | | |
| Schnelleinfrierfunktion | | | Nein | | |
| Lichtquellenparameter: | | | | | |
| Art der Lichtquelle | | | - | | |
| Energieeffizienzklasse | | | - | | |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate | | | | | |
| Weitere Angaben: | | | | | |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: http://www.domo-elektro.be | | | | | |